

КТ Резак для кабеля с трещоткой

КНИРЕХ — ножницы с храповым механизмом для жил большого наружного диаметра, эргономичная конструкция, сделано в Германии



Преимущества

Лёгкая резка благодаря небольшому весу и оптимальному передаточному отношению
Возможна резка одной рукой благодаря храповому механизму
Небольшие затраты усилий благодаря высокому передаточному числу
Оптимальная рычажная передача за счет двухступенчатого зубчатого приводного механизма (КТ 6: 3-ступенчатый зубчатый приводной механизм)

Области применения

Не подходит для резки стальных проволок, твёрдых алюминиевых и медных цельнотянутых проволок

Характеристики

Поворачивающийся нож размыкается из любой режущей позиции нажатием большого пальца
Ровный, аккуратный срез, без деформаций

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000142

ETIM 5.0 Class-Description: Кусачки

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000142

Описание класса ETIM 6.0: Ножницы для кабеля

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

КТ Резак для кабеля с трещоткой

Артикул	Обозначение	Штук/ед. упаковки
61813760	Запасной нож КТ 4	1
61813775	Запасной нож КТ 5	1

Последнее обновление (19.03.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономичное управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16