

FIPLOCK® ONE M

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

EPIC® SOLAR 4Plus M

Информация

Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации



CE



Железно-дорожный транспорт



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Не поддерживают горение



Без галогенов



Морозостойкие



Максимальная защита от вибраций



Механическая стойкость



Время на монтаж



Незначительный вес

Последнее обновление (13.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE M



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые



Преимущества

Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
 Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
 Отличный показатель IP
 Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

Подходит к FIPLOCK® PA6 / PA12
 Повышенная водонепроницаемость
 Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
 Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
 Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7005) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6 (полиамид) без галогенов Огнестойкость по UL 94V-0
Класс защиты:	IP66/IP67/IP68/IP69
Температурный диапазон:	от -45 до +120 °C

FIPLOCK® ONE M

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

FIPLOCK® ONE M

Артикул	Метрическая резьба	SW и размер ключа, мм	Внутренний диаметр, мм	Подходит к FIPLOCK® PA6 / PA12	Цвет	Штук/ед. упаковки
FIPLOCK® ONE M, черный						
61804211	12 x 1,5	17	7,2	7	чёрный	10
61804212	12 x 1,5	20	10	10	чёрный	10
61804213	16 x 1,5	20	10	10	чёрный	10
61804214	16 x 1,5	22	9	12	чёрный	10
61804215	20 x 1,5	20	10	10	чёрный	10
61804216	20 x 1,5	22	13	12	чёрный	10
61804217	20 x 1,5	27	13	17	чёрный	10
61804218	25 x 1,5	27	17,2	17	чёрный	10
61804219	25 x 1,5	36	18	23	чёрный	10
61804220	32x1,5	36	23	23	чёрный	10
61804221	32x1,5	41	25	29	чёрный	10
61804222	40 x 1,5	41	29	29	чёрный	10
61804223	40 x 1,5	52	31,9	36	чёрный	10
61804224	50 x 1,5	52	36	36	чёрный	10
61804225	50 x 1,5	65	41,9	48	чёрный	10
61804226	63x1,5	65	50,5	48	чёрный	10
FIPLOCK® ONE M, серый						
61804227	12 x 1,5	17	7,2	7	серый	10
61804228	12 x 1,5	20	10	10	серый	10
61804229	16 x 1,5	20	10	10	серый	10
61804230	16 x 1,5	22	9	12	серый	10
61804231	20 x 1,5	20	10	10	серый	10
61804232	20 x 1,5	22	13	12	серый	10
61804233	20 x 1,5	27	13	17	серый	10
61804234	25 x 1,5	27	17,2	17	серый	10
61804235	25 x 1,5	36	18	23	серый	10
61804236	32x1,5	36	23	23	серый	10
61804237	32x1,5	41	25	29	серый	10
61804238	40 x 1,5	41	29	29	серый	10
61804239	40 x 1,5	52	31,9	36	серый	10
61804240	50 x 1,5	52	36	36	серый	10
61804241	50 x 1,5	65	41,9	48	серый	10
61804242	63x1,5	65	50,5	48	серый	10

Последнее обновление (13.09.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

 Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
 PN 0456 / 02_03_16