ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN — аккумуляторный кабель с оболочкой из ПВХ, для коммерческих легковых и грузовых автомобилей, черно-красный для аккумуляторов, 60 В пост. тока, ADR, TÜV, ISO

Информация
Плоский кабель для аккумуляторов
Для коммерческого автотранспорта
Для транспортировки опасных грузов



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Стойкий к УФ-лучам

Преимущества
Определение полярности также без удаления оболочки и внешней маркировки (маркировка всегда на плюсовом проводе).
Таким образом исключаются ошибки при монтаже
Без эффекта распушения жилы после удаления изоляции, оптимальные последующие операции, например, обжим/соединение
Специальное разрешение ADR

Области применения
Кабель для аккумуляторных батарей, между источником напряжения и конечным потребителем
Для коммерческого автотранспорта

Характеристики
Двойная оболочка, большая износостойкость, возможна прокладка без защитных рукавов
Очень прочное соединение, но свозможностью простого отсоединениякабеля вручную

Стандарты / Сертификаты соответствия
Подтверждение ADR, TÜ.EGG.091-04

Конструкция
Conductor made of bare copper wires
Изоляция жил: на основе ПВХ
Наружная оболочка из специального ПВХ-пластиката

Последнее обновление (27.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 Class-Description: гибкие кабели
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001578 Описание класса ETIM 6.0: Гибкий кабель
Минимальный радиус изгиба:	15 x D
Номинальное напряжение:	75 В DC
Испытательное напряжение:	3000 В AC
Температурный диапазон:	Неподвижное применение: от -40 до +85 °C Область применения, класс A

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
По запросам - другие типы.
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Артикул	Количество жил и сеч. в мм²	Наружные размеры, ширина x высота, мм	Вес меди кг/км
ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN PVC/PVC			
7027055	PVC/PVC 2 x 6,0	15.2 x 7.1	115,2
7027056	PVC/PVC 2 x 10,0	18.8 x 8.9	192
7027057	PVC/PVC 2 x 16,0	21 x 10	307,2
7027058	PVC/PVC 2 x 25,0	25.6 x 12.3	480
7027059	PVC/PVC 2 x 35,0	28.4 x 13.5	672
7027054	PVC/PVC 2 x 50,0	33 x 16	960

Последнее обновление (27.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16