

EPIC® Контакты для цилиндрических электрических соединителей

Контакты EPIC® для M23, LS1, подбор по размеру, наличие сертификатов

Информация

Изготовлено в Германии



Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796

Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Артикул	Обозначение	Описание	Тип разъема	Штук/ед. упаковки
Штыревые контакты				
74033001	POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0	1 мм вывод под обжатие 0,14—1,0 мм ²	LS1 A1, A3, G5	10
74033000	POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0	1 мм вывод под обжатие 0,14—1,0 мм ²	LS1 A1, A3, G5	100
74034001	POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0	1 мм вывод под обжатие 0,14—1,0 мм ²	LS1 F6, F7	10
74034000	POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0	1 мм вывод под обжатие 0,14—1,0 мм ²	LS1 F6, F7	100
74033101	POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5	2 мм вывод 0,5—2,5 мм ²	LS1 A1, A3, G5	10
74033100	POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5	2 мм вывод 0,5—2,5 мм ²	LS1 A1, A3, G5	100
74034101	POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5	2 мм вывод 0,5—2,5 мм ²	LS1 F6, F7	10
74034100	POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5	2 мм вывод 0,5—2,5 мм ²	LS1 F6, F7	100
44420103	POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.0	2 мм вывод 4,0 мм ²	LS1 F6, F7	100
Штыревые контакты				
72400001	SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0	1 мм вывод под обжатие 0,14—1,0 мм ²	M23 изоляторы (не D-Sub)	10
72400000	SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0	1 мм вывод под обжатие 0,14—1,0 мм ²	M23 изоляторы (не D-Sub)	100
72402001	SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0	1 мм вывод под пайку до 1 мм ²	M23 изоляторы (не D-Sub)	10
72402000	SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0	1 мм вывод под пайку до 1 мм ²	M23 изоляторы (не D-Sub)	100
72401000	M23 SCM 2mm AU 1.0-2.5	2 мм вывод под обжатие 1,0—2,5 мм ²	M23 изоляторы (не D-Sub)	100
72403100	SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5	2 мм вывод под пайку до 2,5 мм ²	M23 изоляторы (не D-Sub)	10
72403000	SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5	2 мм вывод под пайку до 2,5 мм ²	M23 изоляторы (не D-Sub)	100
Гнездовые контакты				
74020601	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	1 мм гнездо 0,14—1,0 мм ²	Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	10
74200600	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	1 мм гнездо 0,14—1,0 мм ²	Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	100
72402601	SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0	1 мм гнездо под пайку 1 мм ²	M23 изоляторы (не D-Sub)	10
72402600	SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0	1 мм гнездо под пайку 1 мм ²	M23 изоляторы (не D-Sub)	100
72401601	SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,5	2 мм гнездо под обжатие 1,0—2,5 мм ²	M23 изоляторы (не D-Sub)	10
72401600	-	2 мм гнездо под обжатие	M23 изоляторы (не D-Sub)	100

Последнее обновление (25.04.2024)

©2024 Larrp Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://larrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

ERC® Контакты для цилиндрических электрических соединителей

Артикул	Обозначение	Описание	Тип разъема	Штук/ед. упаковки
		1,0—2,5 мм ²		
72404100	SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5	2 мм гнездо под пайку до 2,5 мм ²	M23 изоляторы (не D-Sub)	10
72404000	SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5	2 мм гнездо под пайку до 2,5 мм ²	M23 изоляторы (не D-Sub)	100
74034501	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	1 мм гнездо с пружинной проволокой 0,14—1,0 мм ²	Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	10
74034500	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	1 мм гнездо с пружинной проволокой 0,14—1,0 мм ²	Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	100
44420104	POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0	2 мм гнездо с пружинной проволокой 4 мм ²	Для типа D6, A6	10
44420105	POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0	2 мм гнездо с пружинной проволокой 4 мм ²	Для типа D6, A6	100
44429001	POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE	2 мм гнездо под обжатие 1,0—2,5 мм ²	LS1 D6, A6	1
44429370	POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5	2 мм гнездо с пружиной 0,5—2,5 мм ²	LS1 D6, A6	100
2 мм контакты, гнездо, обжим				
44429371	POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5	2 мм гнездо с пружиной 0,5—2,5 мм ²	LS1 D6, A6	10

Последнее обновление (25.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16

EPIC® Контакты для цилиндрических электрических соединителей