

EPIC® POWER LS3 F6

Цилиндрические электрические соединители для сервоприводов и электропитания


Кабельная соединительная муфта EPIC® LS3 для серии цилиндрических электрических соединителей размера 3

Информация

Износостойкий силовой электрический соединитель

Контакты необходимо заказывать отдельно

Изготовлено в Германии



Износостойкие



Надёжность



ЭМС



Водонепроницаемые

Преимущества

Больше мощности для серводвигателей

Стойкие к механическим нагрузкам

Оптимальная электромагнитная совместимость

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Сервоприводы и конфекционированные сервокабели

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635

Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Последнее обновление (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS3 F6

Номинальное напряжение, В:	630 В (10 мм контакты) 250 В (1,6 мм контакты)
Номинальное импульсное напряжение:	6 кВ (10 мм контакты) 4 кВ (1,6 мм контакты)
Номинальный ток, А:	150 А (10 мм контакты) при 25 °С 12 А (1,6 мм контакты) при 25 °С
Степень загрязнения:	3
Контакты:	Латунь, посеребрённая Латунь, позолоченная
Количество контактов:	3+РЕ+2(10мм/1.6мм) 3+РЕ+4(10мм/1.6мм)
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом 10—50 мм ² (10-мм контакты) Соединение обжимом 0,75—1,5 мм ² (контакты 1,6 мм)
Материал:	Корпус: анодированный алюминий Изолятор: РА (полиамид) Уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)
Класс защиты:	IP 67
Количество разъединений:	50
Температурный диапазон:	-20 °С аž 1а +120 °С

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® POWER LS3 F6

Артикул	Обозначение	Диапазон зажима, min	Диапазон зажима, max	К-во контактов	Штук/ед. упаковки
Модификация LS3 F6 для штыревых контактов					
44429348	LS3 F6	17	25	3+PE+2	1
44429349	LS3 F6	25	36	3+PE+2	1
44429350	LS3 F6	17	25	3+PE+4	1
44429351	LS3 F6	25	36	3+PE+4	1

Последнее обновление (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16