

EPIC® POWERLOCK Обжимные контакты

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей

Обжимные контакты EPIC® POWERLOCK 660 A сечением от 35 мм² до 240 мм²

Информация

Обжим, макс. 660 A Не соединять с винтовыми типами (400 A) Made in Europe



Техническая информация

Классификация ЕТІМ 5:

Классификация ETIM 6:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных

электрических соединителей

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796

Описание класса ЕТІМ 6.0: Контакт для промышленного

штекерного соединителя

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® POWERLOCK Обжимные контакты

Артикул	Обозначение	Описание	Обжимной штамп	Количество
44420260	POWERLOCK SP M12	Контакт, приёмник тока, резьба M12 для кабельного наконечника	-	1
Гнездо — для типа A6 C				
44420261	POWERLOCK QP M12	Контакт пластинчатой конструкции, источник тока, резьба М12 для кабельного наконечника	-	1
Штекер — для типа F6 C и A1 C				
44420293	POWERLOCK SCM 35	35 мм²	35	1
44420294	POWERLOCK SCM 50	50 мм²	50	1
44420295	POWERLOCK SCM 70	70 мм²	70	1
44420231	POWERLOCK SCM 95	95 мм²	95	1
44420233	POWERLOCK SCM 120	120 мм²	120	1
44420256	POWERLOCK SCM 150	150 мм²	150	1
44420234	POWERLOCK SCM 185	185 мм²	185	1
44420339	POWERLOCK SCM 240 NEW	240 mm ²	240	1
44420290	POWERLOCK QCM 35	35 мм²	35	1
44420291	POWERLOCK QCM 50	50 мм²	50	1
44420292	POWERLOCK QCM 70	70 мм²	70	1
44420236	POWERLOCK QCM 95	95 мм²	95	1
44420238	POWERLOCK QCM 120	120 мм²	120	1
44420257	POWERLOCK QCM 150	150 мм²	150	1
44420239	POWERLOCK QCM 185	185 мм²	185	1
44420324	POWERLOCK QCM 240 NEW	240 mm ²	240	1



EPIC® POWERLOCK Обжимные контакты

