


## Вставки EPIC® M23, 12-пол.

Изоляторы для цилиндрических электрических соединителей M23

Вставки EPIC® SIGNAL M23, количество полюсов: 12, для цилиндрических электрических соединителей серии M23

### Информация

Изготовлено в Германии



Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Механическая стойкость



Время на монтаж



Износостойкие



Различные разрешения на эксплуатацию

### Преимущества

Универсальная дальнейшая обработка вставок M23 с различными размерами упаковки. Полностью собранное изделие с подходящими паяными контактами или без них для индивидуальной сборки с применением обжимных или паяных контактов.

### Области применения

Последнее обновление (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## Вставки EPIC® M23, 12-пол.

Техника эксплуатации и монтажа оборудования  
Техника измерения, управления и регулирования  
Приборостроение

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В:

Согласно стандарта IEC 61984: 100 В

Номинальное импульсное напряжение:

1,5 кВ

Номинальный ток, А:

7 А

Степень загрязнения:

3

Переходное сопротивление:

< 4 мОм

Контакты:

Латунь, позолоченная

Количество контактов:

12

Контакты 12\*1 мм

Допустимые сечения жил кабеля:

Соединение обжимом: 0,14-1,0 мм<sup>2</sup>

Соединение пайкой: сеч. до 1,0 мм<sup>2</sup>

Количество разъединений:

100

VDE-испытания:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № C24 (по EN 61984, SELV по DIN VDE 0100-410 следует обеспечить)

UL File № E249137

Температурный диапазон:

-25°C до +125°C

### Комментарий

Изоляторы как для штыревых, так и для гнездовых контактов. Для подключения Вам необходимы как Р-часть левого вращения, так и Е-часть правого вращения.



Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**Вставки EPIC® M23, 12-пол.**

| Артикул                                                                               | Обозначение | Изоляторы                                  | Включая контакты | К-во контактов | Штук/ед. упаковки |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Изоляторы 12-полюсные, Р-часть = левого вращения (вид вставки против часовой стрелки) |             |                                            |                  |                |                   |
| 73002712                                                                              | Р-часть     | Без контактов                              | -                | 12             | 5                 |
| 73002713                                                                              | Р-часть     | Без контактов                              | -                | 12             | 20                |
| 73002714                                                                              | Р-часть     | + штыревые контакты,<br>соединение пайкой  | 12               | 12             | 5                 |
| 73002715                                                                              | Р-часть     | + штыревые контакты,<br>соединение пайкой  | 12               | 12             | 20                |
| 73002716                                                                              | Р-часть     | + гнездовые контакты,<br>соединение пайкой | 12               | 12             | 5                 |
| 73002717                                                                              | Р-часть     | + гнездовые контакты,<br>соединение пайкой | 12               | 12             | 20                |
| Изоляторы 12-полюсные, Е-часть = правого вращения (вид вставки по часовой стрелке)    |             |                                            |                  |                |                   |
| 73002718                                                                              | Е-часть     | Без контактов                              | -                | 12             | 5                 |
| 73002719                                                                              | Е-часть     | Без контактов                              | -                | 12             | 20                |
| 73002720                                                                              | Е-часть     | + штыревые контакты,<br>соединение пайкой  | 12               | 12             | 5                 |
| 73002721                                                                              | Е-часть     | + штыревые контакты,<br>соединение пайкой  | 12               | 12             | 20                |
| 73002722                                                                              | Е-часть     | + гнездовые контакты,<br>соединение пайкой | 12               | 12             | 5                 |
| 73002723                                                                              | Е-часть     | + гнездовые контакты,<br>соединение пайкой | 12               | 12             | 20                |

# Вставки EPIC® M23, 12-пол.



Последнее обновление (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16