

## Гнездовые контакты EPIC® SIGNAL M23

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей M23

Гнездовые контакты EPIC® SIGNAL M23 для цилиндрических электрических соединителей серии M23

### Информация

Высококачественные позолоченные контакты

Контакты с широким диапазоном фиксации

Изготовлено в Германии



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Стойкий к коррозии



Механическая стойкость



Маслостойкий



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**Гнездовые контакты ERIS® SIGNAL M23**

Артикул	Обозначение	Описание	Тип разъема	Штук/ед. упаковки
1 мм контакты, гнездо, обжим, для изоляторов D-Sub				
44423356	D-SUB 1,0 обточенные	Гнездо 1 мм под обжатие 0,25-1,0 мм <sup>2</sup>	Вставки M23 D-Sub	100
1 мм контакты, гнездо				
74020601	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	1 мм гнездо 0,14—1,0 мм <sup>2</sup>	Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	10
74200600	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	1 мм гнездо 0,14—1,0 мм <sup>2</sup>	Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	100
72402601	SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0	1 мм гнездо под пайку 1 мм <sup>2</sup>	M23 изоляторы (не D-Sub)	10
72402600	SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0	1 мм гнездо под пайку 1 мм <sup>2</sup>	M23 изоляторы (не D-Sub)	100
74034500	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	1 мм гнездо с пружинной проволокой 0,14—1,0 мм <sup>2</sup>	Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	100
74034501	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	1 мм гнездо с пружинной проволокой 0,14—1,0 мм <sup>2</sup>	Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	10
2 мм контакты, гнездо				
72401601	SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,5	2 мм гнездо под обжатие 1,0—2,5 мм <sup>2</sup>	M23 изоляторы (не D-Sub)	10
72401600	-	2 мм гнездо под обжатие 1,0—2,5 мм <sup>2</sup>	M23 изоляторы (не D-Sub)	100
72404100	SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5	2 мм гнездо под пайку до 2,5 мм <sup>2</sup>	M23 изоляторы (не D-Sub)	10
72404000	SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5	2 мм гнездо под пайку до 2,5 мм <sup>2</sup>	M23 изоляторы (не D-Sub)	100

Последнее обновление (14.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02\_03\_16

## Гнездовые контакты EPIC® SIGNAL M23

