

Гнездовые контакты EPIC® LS3

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей


Гнездовые контакты EPIC® POWER LS3 для серии цилиндрических электрических соединителей размера 3

Информация

Версии только под обжим в связи с высокими механическими нагрузками в сервоприводах

Силовые контакты посеребренные, сигнальные контакты позолоченные

Изготовлено в Германии



Механическая стойкость



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Надёжность

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796

Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Гнездовые контакты EPIC® LS3

Артикул	Обозначение	Описание	Тип разъема	Штук/ед. упаковки
Гнездовые контакты EPIC® LS3				
44429354	LS3 D BCEM 10MM AG 10	10 мм гнездо 10 мм ²	Для типа D6	4
44429355	LS3 D BCEM 10MM AG 16	10 мм гнездо 16 мм ²	Для типа D6	4
44429356	LS3 D BCEM 10MM AG 25	10 мм гнездо 25 мм ²	Для типа D6	4
44429357	LS3 D BCEM 10MM AG 35	10 мм гнездо 35 мм ²	Для типа D6	4
44429358	LS3 D BCEM 10MM AG 50	10 мм гнездо 50 мм ²	Для типа D6	4
44429359	LS3 D BCEM 1.6MM AU 0.75-1.5	1,6 мм гнездо 0,75—1,5 мм ²	Для типа D6	4