

EPIC® Защитная крышка для корпусов H-A

Защитная крышка из термопласта подходит для использования с корпусами H-A 10, H-A 16, H-A 32 и H-A 48.



Механическая стойкость



Надёжность



Водонепроницаемые

Характеристики

Шнур-захват с кабельным наконечником для крепления на блочном корпусе или стене винтом

Крепёжный шнур с петлей для крепления к кабелю

Защитная крышка из полимера для корпусов H-A 10, H-A 16, H-A 32, H-A 48

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002314

Описание класса ETIM 5.0: крышка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC002314

Описание класса ETIM 6.0: Защитная крышка для промышленного штекерного соединителя

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ERIC® Защитная крышка для корпусов H-A

Артикул	Обозначение	Описание	Винты	Крепежный шнур	Скоба	Материал	Штук/ед. упаковки
С винтами для накладных, фиксированных и подвижных корпусов H-A 10-32							
10457700	H-A 10 KDB	для корпуса H-A 10	2	-	-	Пластмасса	5
10469700	H-A 16 KDB	для корпуса H-A 16	2	-	-	Пластмасса	5
10481700	H-A 32 KDB	для корпуса H-A 32	4	-	-	Пластмасса	5
10457500	H-A 10 KDBF	для корпуса H-A 10	2	с кабельным наконечником	-	Пластмасса	5
10469500	H-A 16 KDBF	для корпуса H-A 16	2	с кабельным наконечником	-	Пластмасса	5
10481500	H-A 32 KDBF	для корпуса H-A 32	4	с кабельным наконечником	-	Пластмасса	10
Со скобой для корпуса H-A 10-32 – верхняя часть штекера							
10457800	H-A 10 KDT	для корпуса H-A 10	-	-	2 стопорных крюка	Пластмасса	5
10469800	H-A 16 KDT	для корпуса H-A 16	-	-	2 стопорных крюка	Пластмасса	5
10481800	H-A 32 KDT	для корпуса H-A 32	-	-	4 стопорных крюка	Пластмасса	5
10457600	H-A 10 KDTF	для корпуса H-A 10	-	с петель	2 стопорных крюка	Пластмасса	5
10469600	H-A 16 KDTF	для корпуса H-A 16	-	с петель	2 стопорных крюка	Пластмасса	5
10481600	H-A 32 KDT	для корпуса H-A 32	-	с петель	4 стопорных крюка	Пластмасса	10

Последнее обновление (08.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16

EPIC® Защитная крышка для корпусов H-A

