

EPIC® H-A 10 TBFH-LB



Электрические соединители с компактной формой корпуса

Компактная конструкция корпуса из металла идеально подходит для использования в прямоугольных штекерных соединителях в условиях ограниченного пространства.

Информация

Больше пространства для внутренней разводки

Класс защиты UL50E, испытано



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

Преимущества

Оптимальные габариты для применения в ограниченном пространстве

Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

Электронная лаборатория

Характеристики

Корпус подвижный, высокий

1 продольная скоба

Ввод кабеля прямо

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 10 TBFH-LB

Типы с / без промежуточного штуцера

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437

Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Корпус:

алюминиевое литье, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)

VDE-испытания:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац.
№:B437

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратко временно до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ЕРІС® Н-А 10 ТВFH-LB

Артикул	Обозначение	М	PG	Промежуточный штуцер	Штук/ед. упаковки
Н-А корпуса: корпус подвижный (прямой ввод кабеля, продольная скоба, высокие)					
70450400	Н-А 10 ТВFH-LB 21	-	21	да	5
79450400	Н-А 10 ТВFH-LB M25	25	-	-	5