




EPIC® H-A 48 AG

Прочные корпуса для 3-х изоляторов

Компактный прочный корпус из металла предназначен для монтажа трех вставок и может использоваться, например, в станкостроении и приборостроении.

Информация

Компактные, износостойкие, металлические корпуса серии H-A 48



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

Преимущества

Три различных изолятора, подходящих для H-A 16, могут быть смонтированы в этом корпусе. Высокая универсальность.

Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

Характеристики

H-A case: Wall base

2 поперечные скобы

Вкл. плоское уплотнение

EPIC® H-A 48 AG

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437

Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® H-A 48 AG

Артикул	Обозначение	Штук/ед. упаковки
H-A корпуса: корпус накладной (поперечная скоба)		
10625500	H-A 48 AG	1