

EPIC® ULTRA H-A 3 Корпус

Прочный и надежный промышленный корпус с системой экранирования

EPIC® H-A 3 корпуса

Информация

Оптимальная электромагнитная совместимость

Стойкий к коррозии

Класс защиты UL50E, испытано



Преимущества

Для универсального применения благодаря высокой коррозионной стойкости и защите от воздействий окружающей среды.

Space-saving due to compact dimensions.

Повышенная механическая и химическая стойкость

Подключаемый к стандартными корпусами

Оптимальное экранирование, 360°, с низким сопротивлением

Области применения

Производство электрических двигателей

Высокий уровень электромагнитного излучения

Для неподвижного и подвижного применения в машиностроении и ветросиловых установках

Строительное оборудование

Характеристики

Испытаны в солевом тумане по IEC 68-2-52, уровень 2

Испытание в солевом тумане согласно DIN EN ISO 9227, методика NSS, длительность 480 часов

Стойкие к коррозии по DIN EN 6988

Кабельный ввод для подключения экрана заказывается отдельно: 53112630

В комплект поставки входит винт из нержавеющей стали для вставок

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Материал:	Корпус: никелированный цинк, изготовлен литьем под давлением Скоба: нержавеющая сталь Уплотнение: NBR (бутадиеновая резина)
Класс защиты:	IP 65 NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (заблокированный)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

EPIC® ULTRA H-A 3 Корпус

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® ULTRA H-A 3 Корпус

Артикул	Обозначение	Диаметр по оплетке (мин)	Диапазон зажима кабелей	М	Штук/ед. упаковки
Корпус					
10423300	EPIC® ULTRA H-A 3 TG	-	-	20	10
10423600	EPIC® ULTRA H-A 3 TGV 5-9 BRUSH	3	5.0 - 9.0	-	10
10423620	EPIC® ULTRA H-A 3 TGHV 6-13 BRUSH	6	6.0 - 13.0	-	10
10423201	EPIC® ULTRA H-A 3 TS	-	-	20	10
10423650	EPIC® ULTRA H-A 3 TSV 5-9 BRUSH	3	5.0 - 9.0	-	10
Корпуса муфт					
10423204	EPIC® ULTRA H-A 3 TBF	-	-	20	10
Корпуса блочные					
10423200	EPIC® ULTRA H-A 3 AG	-	-	-	10
10423202	ULTRA H-A 3 AGS	-	-	.	10
10423203	EPIC® ULTRA H-A 3 AGSV open	-	-	20	10
Корпус фиксированный					
19512702	ULTRA H-A 3 AGSV	-	-	20	10
Накручиваемый корпус					
10423640	EPIC ULTRA H-A 3 EGS M20	-	-	20	10

Последнее обновление (03.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16