

EPIC® H-B 10 TBFH-LB

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт

Корпус из металла с одной продольной скобой и прямым кабельным вводом подходит для использования в системах освещения и акустических системах.

Информация

Больше пространства для внутренней разводки

Одна продольная скоба для быстрой фиксации без особых усилий

Класс защиты UL50E, испытано



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

Преимущества

Наименьший корпус с двумя поперечными скобами. Подходящие корпуса для любого применения

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Переработка пластмасс

EPIC® H-B 10 TBFH-LB

Характеристики

Корпус подвижный, высокий
1 продольная скоба
Ввод кабеля прямо
Типы с / без промежуточного штуцера

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437
Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)
NEMA 250, UL50E: 12 (заблокированный)

VDE-испытания:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац.
№:B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-B 10 TBFH-LB

Артикул	Обозначение	M	PG	Промежуточный штуцер	Штук/ед. упаковки
H-B корпуса: корпус подвижный (1 ввод кабеля, продольная скоба, высокий)					
70042400	H-B 10 TBFH-LB 21	-	21	да	10
70042600	H-B 10 TBFH-LB 29	-	29	да	10
79042400	H-B 10 TBFH-LB M25	25	-	-	10
79042600	H-B 10 TBFH-LB M32	32	-	-	10