

EPIC® H-B 16 SDRL-BO

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт



Низкий корпус штекерного соединителя с винтом для одной поперечной скобы, двух кабельных вводов и крышки из металла подходит для использования не только в сфере машиностроения и производства промышленного оборудования.

Информация

Защитная крышка из металла с надежной скобой

Для легкого подключения двух кабелей

Класс защиты UL50E, испытано



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

Преимущества

Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Переработка пластмасс

EPIC® H-B 16 SDRL-BO

Характеристики

Фиксированный корпус, низкий
Винты для поперечных скоб
2 ввода для кабеля
Защитная крышка из металла

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437

Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (заблокирован) IP 40 (крышка закрыта)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)

VDE-испытания:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац.

№:B437

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-B 16 SDRL-BO

Артикул	Обозначение	M	PG	Штук/ед. упаковки
H-B корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабеля, винты для поперечных скоб)				
70096000	H-B 16 SDRL-BO 21	-	21	5
79096000	H-B 16 SDRL-BO M25	25	-	5