



## EPIC® H-B 6 SDRH-LB

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт

Самый маленький высокий корпус серии H-B предназначен для использования со вставками с особыми электрическими характеристиками.

### Информация

Больше пространства для внутренней разводки  
Защитная крышка из металла с надежной скобой  
Класс защиты UL50E, испытано



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

### Преимущества

Самый маленький корпус из серии H-B. Для изоляторов рассчитанных на высокие токи

### Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Техника управления

Переработка пластмасс

### Характеристики

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 6 SDRH-LB

Фиксированный корпус, высокий  
1 продольная скоба  
1 ввод для кабеля  
Защитная крышка из металла

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437

Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)

VDE-испытания:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац.

№:B437

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® H-B 6 SDRH-LB**

| Артикул                                                                                       | Обозначение       | M  | PG | Штук/ед. упаковки |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|-------------------|
| H-B корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод кабеля, продольная скоба, высокие) |                   |    |    |                   |
| 70015200                                                                                      | H-B 6 SDRH-LB 21  | -  | 21 | 10                |
| 79015200                                                                                      | H-B 6 SDRH-LB M25 | 25 | -  | 10                |
| 79015400                                                                                      | H-B 6 SDRH-LB M32 | 32 | -  | 10                |