

EPIC® H-Q 5 PE

Protection earth contacts for EPIC® H-Q 5 und H-Q 7 series

Crimpable and thus vibration-proof PE protective conductor contact for rectangular connector inserts EPIC® H-Q 5 and EPIC® H-Q 7.

Информация

Crimpable PE protective conductor contact for inserts EPIC® H-Q and EPIC® H-Q 7.



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Пищевая промышленность и производство напитков



Машиностроение, промышленное оборудование



Железно-дорожный транспорт



Ветроэнергетика



Подходит для применения вне помещений



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие

Области применения

For use with EPIC® H-Q 5 and EPIC® H-Q 7 rectangular connector inserts.

Последнее обновление (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 5 PE

Характеристики

Crimp connection creates a vibration-proof connection, ensures maximum contacting reliability between contact and cable and is suitable for automated assembly.

Silver coating with tarnish protection for high electrical conductivity and thermal conductivity.

Suitable for conductor cross-sections up to 4.0 mm².

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796

Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

Переходное сопротивление:

< 2 мОм

Допустимые сечения жил кабеля:

Crimp termination: 0.75 mm² ... 4.0 mm²

Материал:

brass silver plated CuZn / Ag

Количество разъединений:

500

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-Q 5 PE

Артикул	Обозначение	Описание	Сечение (мин.) в мм ²	Сечение (макс.) в мм ²	Длина удаленной изоляции (мм)	Штук/ед. упаковки
10431605	EPIC® H-Q 5 PE SCEM 0.75 ... 1.0 mm ²	Штыревой контакт	0,75	1	7,4	10
10431615	EPIC® H-Q 5 PE SCEM 1.5 mm ²	Штыревой контакт	1,5	1,5	7,4	10
10431625	EPIC® H-Q 5 PE SCEM 2.5 mm ²	Штыревой контакт	2,5	2,5	7,4	10
10431640	EPIC® H-Q 5 PE SCEM 4.0 mm ²	Штыревой контакт	4	4	7,4	10
10432605	EPIC® H-Q 5 PE BCEM 0.75 ... 1.0 mm ²	Гнездо	0,75	1	7,4	10
10432615	EPIC® H-Q 5 PE BCEM 1.5 mm ²	Гнездо	1,5	1,5	7,4	10
10432625	EPIC® H-Q 5 PE SCEM 2.5 mm ²	Гнездо	2,5	2,5	7,4	10
10432640	EPIC® H-Q 5 PE BCEM 4.0 mm ²	Гнездо	4	4	7,4	10

EPIC® H-Q 5 PE