

EPIC® MC 3.6 — крученные контакты 16 мм 2

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Крученные контакты для кабеля поперечным сечением 16 мм² поставляются в упаковке по 20 штук. Рекомендуется также заказать обжимную матрицу.

Информация

Обжимной контакт для силовых модулей

Посеребренные и пассивированные контакты



Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168

Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

Переходное сопротивление:

< 1 мОм

Контакты:

Медный сплав, посеребрённые

Количество разъединений:

500

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Артикул	Обозначение	Изоляторы	Описание	Сечение, мм ²	Поверхность	Штук/ед. упаковки
Контакты						
44424014	EPIC® Modular SCEM AG 16 D=3.6	Обжимные контакты для модулей HC2	Штыревой контакт	16	Ag	20
44424015	EPIC® Modular BCEM AG 16 D=3.6	Обжимные контакты для модулей HC2	Гнездо	16	Ag	20
Кольцевой наконечник с отверстием для подключения жилы заземления						
44424029	EPIC® KB 16-4R	Кольцевой наконечник с отверстием для подключения жилы заземления сечением 16 мм ² к модульной рамке	Кольцевая клемма	16	-	10

EPIC ® MC 3.6 — крученые контакты 16 мм 2

