

## EPIC® MC Модуль: HE 4-конт.

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

Сочетание большого количества функций в этом штекере обеспечивает высокую гибкость, благодаря чему его можно использовать, например, в печатных машинах.

### Информация

Рычаг для быстрого удаления модуля



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика

### Преимущества

Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность

Индивидуальная компоновка штекерных соединителей для различных применений

### Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Печатные машины

Техника управления

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель  
(промышленный соединитель)

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641

Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный  
соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Номинальное напряжение, В:

630 В

Номинальный ток, А:

25 А

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® MC Модуль: HE 4-конт.**

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Степень загрязнения:           | 3                                                   |
| Переходное сопротивление:      | < 2 мОм                                             |
| Контакты:                      | Медный сплав, посеребрённые                         |
| Количество контактов:          | 4                                                   |
| Допустимые сечения жил кабеля: | для штампованных контактов: 0,5-4,0 мм <sup>2</sup> |
| Количество разъединений:       | 100                                                 |
| Температурный диапазон:        | от -40°С до +100°С, кратковременно до +125°С        |

**Комментарий**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® MC Модуль: HE 4-конт.**

| Артикул            | Обозначение | Тип контакта     | Количество рабочих контактов | слотов в рамке | Штук/ед. упаковки |
|--------------------|-------------|------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| Модуль: 4-конт. HE |             |                  |                              |                |                   |
| 10399000           | MCS 4 CM    | Штыревой контакт | 4                            | 1              | 10                |
| 10399100           | MCB 4 CM    | Гнездо           | 4                            | 1              | 10                |