

Модуль EPIC® MC: HC4+заземление



The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

Высоковольтный сигнальный и многоамперный модуль сочетает в себе большое количество функций, которые обеспечивают высокую гибкость. Он может использоваться, например, в робототехнике.

Информация

Подходит для контактов на катушке

Могут использоваться в опрессовочной машине



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика

Преимущества

Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность

Индивидуальная компоновка штекерных соединителей для различных применений

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Печатные машины

Техника управления

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641

Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Номинальное напряжение, В:

1000 В

Номинальный ток, А:

16 А

Последнее обновление (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Модуль EPIC® MC: HC4+заземление

Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 2 МОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые
Количество контактов:	4 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 0,5-2,5 мм ²
Количество разъединений:	100
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Модуль ERIC® MS: NS4+заземление

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
Модуль: высокое напряжение, 4 + PE					
10383200	MCS 5 CG	Штыревой контакт	4 + PE	1	10
10383300	MCB 5 CG	Гнездо	4 + PE	1	10

Последнее обновление (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономичное управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16