

EPIC® STA 20 Винтовое соединение

Изоляторы STA с пружинным типом соединения


Вставка с 20 контактами предназначена для винтового соединения и благодаря мощным пружинам контактов представляет собой надежное изделие. Она подходит для систем управления.

Информация

Для надежного соединения в жестких условиях окружающей среды

Механически прочные пружинные контакты

Изготовлено в Германии



Машиностроение, промышленное оборудование

Преимущества

Надежное соединение благодаря прочным пружинным контактам

Изоляторы STA с пружинным типом соединения

Области применения

Оборудование управления

Компоновка на основе сменных модулей

Электронная лаборатория

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В:

IEC: 24 В AC, 60 В DC

UL: 48 В

CSA: 48 В

Номинальный ток, А:

IEC: 7 А

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® STA 20 Винтовое соединение

	UL: 7 A CSA: 7 A
Степень загрязнения:	2
Переходное сопротивление:	< 3 мОм
Контакты:	Медный сплав, покрытие оловом
Количество контактов:	20
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 0,5-1,5 мм ²
Длина удаленной изоляции (мм):	5
Количество разъединений:	100
Температурный диапазон:	-40°C до +80°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® STA 20 Винтовое соединение

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
STA 20 винтовое соединение				
10501100	STA 20 SS	Штыревой контакт	1-20	5
10503100	STA 20 FS	Пружина	1-20	5