




EPIC® TB-H-BE 24

Для удобного и наглядного электромонтажа в распределительных шкафах. Монтаж в накладных корпусах

Стандартная вставка может соединяться со штыревыми вставками H-BE в корпусе и подходит для распределительных шкафов, машиностроения и производства промышленного оборудования.

Информация

Для соединения в распределительных шкафах



Преимущества

Стандартные изоляторы H-BE для применения в распределительных электрошкафах

Состыковывается с изоляторами H-BE со штыревыми контактами в корпусах на верхней части штекера

Крепление сбоку = «слева» означает, что, при монтаже клеммного адаптера на левую стенку распределительного шкафа, РЕ-соединение и контакт 1 находятся «сверху»

Области применения

Монтаж распределительных электрошкафов

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В:

IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Номинальное импульсное напряжение:

6 кВ

Номинальный ток, А:

IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Степень загрязнения:

3

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® TB-H-BE 24

Контакты:	Медный сплав, посеребрённые
Количество контактов:	24 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 0.5 - 4.0 мм ²
Длина удаленной изоляции (мм):	13
Количество разъединений:	200
VDE-испытания:	UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® TB-H-BE 24

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Крепление сбоку	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
Клеммный адаптер 24-контактный					
70317100	TB-H-BE 24 BRE	Гнездо	Правые	1-24	10
70316100	TB-H-BE 24 BLI	Гнездо	Левые	1-24	10

EPIC® TB-H-BE 24