

Контакты EPIC® МН 10,0 мм

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

-

Информация

Обжимные контакты для максимальных сечений и токов

Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Железно-дорожный транспорт



Ветроэнергетика



Подходит для применения вне помещений



Износостойкие



Напряжение

Преимущества

Штифтовой и гнездовой контакты с посеребренной поверхностью

Обжим при помощи инструмента Klauke D 22 и HD серии 13

Подсоединяемые сечения: 25, 35, 50, 70 и 95 мм²

Области применения

Машиностроение

Возобновляемые источники энергии

Конструирование средств проверки

Последнее обновление (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Контакты EPIC® МН 10,0 мм

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Техническая информация

Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 25 мм ² ... 95 мм ²
Длина удаленной изоляции (мм):	23
Материал:	brass silver plated CuZn / Ag
Количество разъединений:	500

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Контакты EPIC



МН 10,0 мм

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Подсоединяемые сечения (мм ²)	Штук/ед. упаковки
Рабочие контакты EPIC® МН 10,0 мм				
44423330	EPIC® МН SCEM AG 25sqmm D=10.0	Штыревой контакт	25	10
44423331	EPIC® МН BCEM AG 25sqmm D=10.0	Гнездо	25	10
44423332	EPIC® МН SCEM AG 35sqmm D=10.0	Штыревой контакт	35	10
44423333	EPIC® МН BCEM AG 35sqmm D=10.0	Гнездо	35	10
44423334	EPIC® МН SCEM AG 50sqmm D=10.0	Штыревой контакт	50	10
44423335	EPIC® МН BCEM AG 50sqmm D=10.0	Гнездо	50	10
44423336	EPIC® МН SCEM AG 70sqmm D=10.0	Штыревой контакт	70	10
44423337	EPIC® МН BCEM AG 70sqmm D=10.0	Гнездо	70	10
44423338	EPIC® МН SCEM AG 95sqmm D=10.0	Штыревой контакт	95	10
44423339	EPIC® МН BCEM AG 95sqmm D=10.0	Гнездо	95	10

Последнее обновление (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16