

Контакты EPIC® MH 4,0 мм

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе

Точеные контакты EPIC® MH 4,0 предназначены для надежной передачи больших токов. Посеребрённое покрытие обеспечивает низкое сопротивление контактов, что способствует минимизации потерь и снижению теплообразования.

Информация

Высококачественный контакт с диаметром штифта 4 мм для безопасной передачи больших токов



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Железно-дорожный транспорт



Ветроэнергетика



Износостойкие

Преимущества

Высококачественный контакт с диаметром штифта 4 мм для безопасной передачи больших токов

Доступно для сечений от 1,5 мм² до 10 мм²

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

С помощью подходящего инструмента пользователь может быстро и просто создать качественные контактные подключения

Области применения

Машиностроение

Робототехника

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Возобновляемые источники энергии

Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Последнее обновление (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Контакты EPIC® МН 4,0 мм

Классификация ETIM 6:

Переходное сопротивление:

Допустимые сечения жил кабеля:

Длина удаленной изоляции (мм):

Количество разъединений:

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796

Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

< 5 мОм

Соединение обжимом: 1,5—10 мм²

10

500

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Контакты EPIC® MH 4,0 мм

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Подсоединяемые сечения (мм ²)	Штук/ед. упаковки
44423250	EPIC® MH SCEM AG 1.5sqmm D=4.0	Штыревой контакт	1,5	100
44423255	EPIC® MH BCEM AG 1.5sqmm D=4.0	Гнездо	1,5	100
44423251	EPIC® MH SCEM AG 2.5sqmm D=4.0	Штыревой контакт	2,5	100
44423256	EPIC® MH BCEM AG 2.5sqmm D=4.0	Гнездо	2,5	100
44423252	EPIC® MH SCEM AG 4sqmm D=4.0	Штыревой контакт	4	100
44423257	EPIC® MH BCEM AG 4sqmm D=4.0	Гнездо	4	100
44423253	EPIC® MH SCEM AG 6sqmm D=4.0	Штыревой контакт	6	100
44423258	EPIC® MH BCEM AG 6sqmm D=4.0	Гнездо	6	100
44423254	EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=4.0	Штыревой контакт	10	100
44423259	EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=4.0	Гнездо	10	100