

## EPIC® H-B 24 SDRH-LB

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт



Прочный корпус из металла для прямоугольных штекерных соединителей с одним кабельным вводом и одной продольной скобой может использоваться, например, в полимерной промышленности.

### Информация

Одна продольная скоба для быстрой фиксации без особых усилий

Защитная крышка из металла с надежной скобой

Класс защиты UL50E, испытано



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

### Преимущества

Прочное крепление 4 винтами

Прилитые промежуточные штуцеры для простого монтажа кабельного ввода

Больше пространства для внутренней разводки

### Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Переработка пластмасс

Последнее обновление (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 24 SDRH-LB

### Характеристики

Фиксированный корпус, высокий  
1 продольная скоба  
1 ввод для кабеля  
Защитная крышка из металла

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437

Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

NEMA 250, UL50E: 12 (заблокированный)

VDE-испытания:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац.

№:B437

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® H-B 24 SDRH-LB**

| Артикул                                                                                       | Обозначение        | M  | PG | Штук/ед. упаковки |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|-------------------|
| H-B корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод кабеля, продольная скоба, высокие) |                    |    |    |                   |
| 70164200                                                                                      | H-B 24 SDRH-LB 21  | -  | 21 | 5                 |
| 70164400                                                                                      | H-B 24 SDRH-LB 29  | -  | 29 | 5                 |
| 79164400                                                                                      | H-B 24 SDRH-LB M32 | 32 | -  | 5                 |