

КНИРЕХ нож для резки кабеля

КНИРЕХ нож для резки кабеля с закаленным лезвием и изолированной ручкой

Информация

Крепкое прямое лезвие для обработки изоляции больших кабелей



Преимущества

Повышенная безопасность благодаря нескользящей мягкой части

Хорошая передача усилия при протягивании ножа с использованием углубления для большого пальца и крючка под палец на конце ручки

Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек

Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В

Характеристики

Прозрачный защитный колпачок

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000155

Описание класса ETIM 5.0: Нож

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000155

Описание класса ETIM 6.0: Нож

Сертификаты соответствия:

Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока

Продукт проверен VDE

Материал:

Специальная инструментальная сталь, закаленная в масле

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

КНИРЕХ нож для резки кабеля

Артикул	Обозначение	Длина режущих кромок, мм	Вес, кг	Длина (мм)
Нож для резки кабеля				
62120510	Нож для резки кабеля КАМІ 19	50	0,067	190

Последнее обновление (24.04.2024)

©2024 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16