

KNIPEX плоскокруглогубцы

KNIPEX изолированные пассатижи для захвата и обрезки

Информация

С режущей кромкой



Преимущества

Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек
Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В

Области применения

Инструмент для точного захвата

Характеристики

Острые, плоско-круглые щетки, поверхности захвата с зубцами, с режущими кромками

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000833

Описание класса ETIM 5.0: Пассатижи

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000833

Описание класса ETIM 6.0: Плоскогубцы

Сертификаты соответствия:

Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока

Продукт проверен VDE

Материал:

Vanadium electric steel, forged, oil-hardened

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

КНИРЕХ плоскокруглогубцы

Длина (мм)	Вес, кг	Твердый провод, мм	Провод средней твердости, мм	Обозначение	Артикул
Плоскокруглогубцы с режущей кромкой					
160	0,144	1,6	2,5	Плоскокруглогубцы FRZI 16	62120503