Система кабельных тележек для C-профильной шины нержавеющая сталь

Группа компаний Lapp предлагает систему кабельных тележек как для плоских, так и для круглых кабелей.

Информация
Инструмент подсчета на нашей домашней странице (разделы «Техническая информация» — «Кабельные принадлежности»)

Преимущества
Кабельные зажимы предотвращают сильное сгибание кабелей
Устойчивые к воздействию пыли шариковые подшипники (колеса) обеспечивают легкость хода в шинах

Области применения
Строительство кранов и транспортеров
Для грузоподъемных механизмов, транспортных устройств,
Машиностроение
установок для мойки
Not suitable for applications in explosive environments

Примечание
Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
Не монтировать более трех зажимов один под другим для круглых кабелей
Радиус изгиба на кронштейне соответствует стационарному монтажу

Комплектация
Поставляемая длина C-профильной шины 6 м

Конструкция
Монтаж установки зависит от многих критериев, например, допустимой длины провиса кабеля (вес кабеля) и рабочей длины.

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002935 Описание класса ETIM 5.0: Принадлежности для системы прокладки кабелей
Общее:	Макс. грузоподъемность: 20 кг
Материал:	Металлические детали: Устойчивая к воздействию кислот нержавеющая сталь SS 2343 Винты и гайки: Устойчивая к

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Система кабельных тележек для C-профильной шины нержавеющая сталь

	воздействию кислот нержавеющая сталь A4 Зажимы: Полиамид 6
Температурный диапазон:	от -40 до +120 °C

Комментарий

CIBES® — зарегистрированная торговая марка фирмы Swedish Cable Trolleys AB
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Система кабельных тележек для С-профильной шины нержавеющая сталь

Артикул	Обозначение	Система	Макс. размеры плоского кабеля, мм	Макс. диаметр круглого кабеля, мм	Штук/ед. упаковки
Кабельная тележка для плоского кабеля					
62200453	Кабельная тележка для плоского кабеля C30 15x54 нержавеющая сталь	C30 нержавеющая сталь	15.0 x 54.0	-	1
62200462	Кабельная тележка для плоского кабеля C30 30x54 нержавеющая сталь	C30 нержавеющая сталь	30.0 x 54.0	-	1
62200630	Каретка осаживателя плоская C30 30x54 нержавеющая сталь	C30 нержавеющая сталь	30.0 x 54.0	-	1
62200640	Концевой зажим, плоский C30 30x54 нержавеющая сталь	C30 нержавеющая сталь	30.0 x 54.0	-	1
Кабельная тележка для круглого кабеля					
62200120	Кабельная тележка для круглого кабеля C30 нержавеющая сталь	C30 нержавеющая сталь	-	-	1
62200680	Каретка осаживателя круглая C30 нержавеющая сталь	C30 нержавеющая сталь	-	-	1
62200130	Кабельный зажим круглый 10–16 мм нержавеющая сталь	C30 нержавеющая сталь	-	10.0 - 16.0	1
62200463	Кабельный зажим круглый 17–25 мм нержавеющая сталь	C30 нержавеющая сталь	-	17.0 - 25.0	1
62200700	Кабельный зажим круглый 26–36 мм нержавеющая сталь	C30 нержавеющая сталь	-	26.0 - 36.0	1
62200690	Кабельный концевой зажим круглый нержавеющая сталь	C30 нержавеющая сталь	-	-	1
Компоненты крепления					
62200454	C-профильная шина 6 м C30 нержавеющая сталь	C30 нержавеющая сталь	-	-	1
62200600	Элемент шинного соединения C30 нержавеющая сталь	C30 нержавеющая сталь	-	-	1
62200610	Шинный держатель гибкий C30 нержавеющая сталь	C30 нержавеющая сталь	-	-	1
62200487	Шинный держатель стена C30 нержавеющая сталь	C30 нержавеющая сталь	-	-	1

Последнее обновление (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

Система кабельных тележек для С-профильной шины нержавеющая сталь

Артикул	Обозначение	Система	Макс. размеры плоского кабеля, мм	Макс. диаметр круглого кабеля, мм	Штук/ед. упаковки
62200620	Останов C30 нержавеющая сталь	C30 нержавеющая сталь	-	-	1
62200660	Электроудлинитель 800 мм C30 нержавеющая сталь	C30 нержавеющая сталь	-	-	1
62200650	Поводковый кронштейн: 400 мм нержавеющая сталь	C30 нержавеющая сталь	-	-	1
62200670	Зажим для стального кронштейна, нержавеющая сталь	C30 нержавеющая сталь	-	-	1

Последнее обновление (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16