


Клеммные колодки Тип М / Тип F

Панельные контактные гнезда, тип М / тип F, в сочетании с плоскими штыревыми наконечниками



Преимущества

Быстрое и простое разъединение контакта

Клеммные колодки вместе с плоскими штыревыми наконечниками обеспечивают надежный и простой монтаж

Новые соединения выполняются легко и без какой-либо путаницы

Области применения

Сменные колодки соединители

Примечание

Только функция захватывания

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000516

ETIM 5.0 Class-Description: Круглый штекерный соединитель / плоский штепсельный соединитель

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000516

Описание класса ETIM 6.0: Круглое/плоское штекерное соединение

Материал:

Полиамид

Температурный диапазон:

max. +105°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Клеммные колодки Тип М / Тип F

Артикул	Обозначение	UL сертификация	Кол-во контактов	Ширина В, мм	Высота (мм)	Глубина, мм	Штук/ед. упаковки
Клеммные колодки, тип М							
63300100	408-2 М	нет	2	15,3	13,2	32,2	100
63300110	408-4 М	нет	4	27,5	16,8	32,6	100
63300120	408-6 М	нет	6	31,2	18,8	32,9	100
63300130	408-8 М	нет	8	40,4	18,8	33,1	100
Клеммные колодки, тип F							
63300140	408-2 F	нет	2	12,6	10	23,2	100
63300150	408-4 F	нет	4	24,5	14,1	24	100
63300160	408-6 F	нет	6	28,2	14,9	24,3	100
63300170	408-8 F	нет	8	37,4	15,4	24,4	100

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономичное управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16