

Т 2288 Опрессовочный инструмент

Т 228: Обжимные плоскогубцы для кабельных наконечников и стыковых соединителей, 10—25 мм², профиль обжима: шестигранный, испытано согласно SEN 245010



Преимущества

Принудительный стопор гарантирует надёжный обжим
Удобный инструмент для электриков, для работы на местах
Небольшой размер

Области применения

Для опрессовки медных соединителей, сеч. 10-25 мм²
Для опрессовки трубчатых кабельных наконечников (KRT) и стыковых соединителей

Стандарты / Сертификаты соответствия

Испытания проведены в соответствии со стандартом SS-EN61238-1

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168

Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

Примечание:

Обжимной профиль: шестиугольный

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



Т 2288 Опрессовочный инструмент

Артикул	Обозначение	Для сеч. мм ²	Обжимной профиль	Вес, кг	Длина (мм)	Штук/ед. упаковки
61790961	Т 2288	10 - 25	Шестигранник	0,6	300	1

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Larр Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larрussia.larрgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16