


Цоколь с самоклеющейся поверхностью

Винтовое/самоклеющееся гнездо для крепления кабельных стяжек



Не поддерживают горение



Без галогенов

Преимущества

Возможность перекрёстного/ двойного крепления кабельных жгутов на точках перекрещивания
Простое использование

Области применения

Кабельная стяжка для настенного крепления кабеля вставляется в прорезь.
Монтаж распределительных шкафов, транспортные средства, офисные приборы и т. д.

Стандарты / Сертификаты соответствия

Self-extinguishing in accordance with
UL 94 V-2 (without adhesive tape)

Примечание

Для установки стенки должны быть гладкими и обезжиренными
Минимальное время фиксации клеящей основы: 10 сек, рекомендуемое время: 24 часа

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000449

ETIM 5.0 Class-Description: Крепление для кабельных стяжек

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000449

Описание класса ETIM 6.0: Крепежная основа и элемент для кабельных стяжек

Поставляемые цвета:

Чёрный

Натуральные цвета

Материал:

Полиамид 6.6

без галогенов, без силикона

Температурный диапазон:

-15 °C до +50 °C

Мин. температура монтажа: +10 °C

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Цоколь с самоклеющейся поверхностью

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Цоколь с самоклеющейся поверхностью

Артикул	Обозначение	Цвет	Диаметр, мм	Для ширины стяжек, мм	Длина х ширина (мм)	Штук/ед. упаковки
61718612	Цоколь с самоклеющейся поверхностью 19 x 19 NA	натуральный	3,2	3,6	19.0 x 19.0	100
61718611	Клеевой цоколь 19 x 19 ВК	чёрный	3,2	3,6	19.0 x 19.0	100
61718614	Площадка с клейким основанием 28 × 28 NA	натуральный	5,3	5,3	28.0 x 28.0	100
61718613	Площадка с клейким основанием 28 × 28 ВК	чёрный	5,3	5,3	28.0 x 28.0	100