

## CHAMPION барабанный размоточный станок

Универсальное устройство для размотки кабельного барабана

### Информация

Для надежной и бережной размотки чувствительных кабелей



### Преимущества

Прочная конструкция с грузоподъемностью 200 кг  
Повышенная устойчивость за счет шумопонижающих резиновых ножек  
Несущие валы с простой регулировкой и 3 разными позициями  
Не требует обслуживания

### Области применения

Барабанный размоточный станок для ежедневного использования в мастерской или на стройплощадке  
Также как ослабление подшипника в электроремонтной мастерской  
С дополнительными направляющими роликами для мобильного использования

### Характеристики

Для барабана диаметром от 150 до 900 мм  
Поставляется с двумя вариантами ширины барабанов до 520 или 670 мм  
Легкая гибридная рама из армированного стекловолокном полиамида и алюминия  
Оснащение 4 противоскользкими резиновыми ножками  
Дополнительно с 4 направляющими роликами для транспортировки барабана

### Техническая информация

Классификация:	Описание класса ETIM 7.0: устройство для размотки кабельного барабана Описание класса ETIM 7.0: устройство для размотки кабельного барабана
Размеры:	52: 577x565x120mm 67: 727x565x120mm
Общие данные:	Вес: 52: 7,2 кг 67: 9,0 кг Материал: армированный стекловолокном полиамид и алюминий

## CHAMPION барабанный размоточный станок

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



**ШАМПИОН барабанный размоточный станок**

Артикул	Обозначение
85008070	ШАМПИОН 52
85008071	ШАМПИОН 67
85008072	ШАМПИОН набор направляющих роликов (4 шт.)
85008073	ШАМПИОН резиновые ножки (4 шт.)

Последнее обновление (02.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16