

Палета для сматывания

Универсальное устройство для размотки кабельного барабана

Информация

Палету можно заказать вместе с кабелем. В этом случае просьба обращаться в нашу службу по работе с клиентами



Преимущества

Катушки позволяют легко сматывать кабель прямо с палеты

Перемещение барабанов не требуется, что позволяет уменьшить риск повреждения

Многokrатного использования

Области применения

Транспортировка, хранение и сматывание с кабельных барабанов

Характеристики

Рама палеты с двумя встроенными ходовыми роликами

Подходит для барабанов с диаметром фланца до 90 см

Палету можно захватить вилочным погрузчиком с любой из четырех сторон

Экспортный вариант, имеется клеймо IPPC

Техническая информация

Размеры:

Drum width: up to 55cm

Flange diameter: up to 90cm

Масса палеты: Д=800, Ш=800 мм

Общие данные:

Макс. нагрузка: 500 кг

Вес: 16 кг

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



Палета для сматывання

Обозначение	Артикул
Палета для сматывання	85008062