

## LiFY 1 кВ

Одножильные провода, жилы 6 кл. гибкости, гибкие при низких темпер. для электрооборудования или измерений

LiFY 1 кВ, силовой кабель и кабель управления, одножильный, со специальной оболочкой из ПВХ, жилы из тончайших медных проволок / крайне гибкий измерительный кабель, изолирующая стенка увеличенной толщины / защита до 1 кВ, макс. +70 °C

### Информация

Особо гибкие / жилы из тончайших медных проволок



### Преимущества

Особенно мягкая, гибкая при низких температурах изоляция из ПВХ-пластиката

### Области применения

Для передвижного электрооборудования

Провода на 1000 В с более толстой изоляцией идеальны для многих измерительных приборов, напр. мультиметра

Провода используются для измерительных установок в технических, учебных лабораториях

### Стандарты / Сертификаты соответствия

На основе VDE 0812 и VDE 0250-1

### Конструкция

Жилы из медных тончайших проволок

Изоляция жил: на основе ПВХ

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993

Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод

Конструкция жилы:

Из тончайших медных проволок, по IEC кл. гибкости 6:  
диаметр проволоочки 0,07 мм

Последнее обновление (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprossia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## LiFY 1 кВ

Номинальное напряжение:

LiFY-жилы для измерений:

U: 1000 В~

Температурный диапазон:

Подвижное применение: от -15 до +70 °С

### Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении

Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

## LIFU 1 KB

Артикул	Сечение жилы, мм <sup>2</sup>	Наружный диаметр [мм]	Цвет	Вес меди кг/км	Количество
4560011S	0.75	4	чёрный	7,2	50
4560021S	0.75	4	Голубой	7,2	50
4560041S	0.75	4	красный	7,2	50
4560012S	1.5	4	чёрный	14,4	50
4560022S	1.5	4	Голубой	14,4	50
4560042S	1.5	4	красный	14,4	50

Последнее обновление (30.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16