

H07V-K в одноразовых картонных коробках

Гибкие одножильные провода для защищённой неподвижной прокладки

Силовой кабель и кабель управления, H07V-K, HAR, оболочка из ПВХ, 450/750 В, для проводки и сборки, пламезамедляющий, класс 5 / жилы из тонкой проволоки, для фиксированной установки, в большой картонной коробке

Информация

VauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr

Экономичность

<HAR>



Преимущества

Большая экономичность благодаря оптимальному объёму упаковки

Маркировка на одножильных проводах нанесена тиснением и струйным принтером и хорошо читается

Относительно небольшой вес картонных коробок облегчает проведение разгрузочно-погрузочных работ

Экономия времени при монтаже

Области применения

Идеальны для тех, кто занимается сборкой

Для конфекционирования кабельных жгутов и для монтажа электрических шкафов

Характеристики

Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

Сертификация типа кабеля <HAR> в соотв. с EN 50525-2-31

Без сертификации цветов по EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: прозрачный, зеленый (один цвет), желтый (один цвет), все двойные цвета (кроме жёлто-зеленого и зелено-жёлтого)

Конструкция

Жилы из медных тонких проволок, класс гибкости 5 в соотв. с IEC 60228

Изоляция жил: на основе ПВХ

Последнее обновление (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

H07V-K в одноразовых картонных коробках

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993 Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод
Конструкция жилы:	из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Минимальный радиус изгиба:	В соотв. с EN 50565-1 4 x D при соответствующем применении; 2 x D при осторожном изгибе
Номинальное напряжение:	U_0/U : 450/750 В
Испытательное напряжение:	2500 В AC
Допустимая токовая нагрузка:	VDE 0298 ч. 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Температурный диапазон:	Неподвижное применение: от -40 до +70 °C

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении

Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

НО7V-K в одноразовых картонных коробках

Артикул	Цвет	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр [мм]	м / в коробке	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
4520001K	зеленый/желтый	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520001E	зеленый/желтый	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520121K	зеленый	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520031K	коричневый	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520031E	коричневый	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520011K	чёрный	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520011E	чёрный	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520061K	серый	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520021K	Голубой	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520021E	Голубой	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520141K	темно-синий	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520141E	темно-синий	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520091K	оранжевый	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520071K	фиолетовый	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520111K	желтый	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520051K	Белый	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520041K	красный	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520041E	красный	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520261K	синий/белый	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520391K	оранжевый/белый	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520461K	белый/красный	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520002K	зеленый/желтый	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520002E	зеленый/желтый	2.5	3.4 - 4.1	2500	24	37
4520122K	зеленый	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520032K	коричневый	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520012K	чёрный	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520012E	чёрный	2.5	3.4 - 4.1	2500	24	37
4520062K	серый	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520022K	Голубой	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520022E	Голубой	2.5	3.4 - 4.1	2500	24	37
4520142K	темно-синий	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520092K	оранжевый	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520072K	фиолетовый	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520112K	желтый	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520052K	Белый	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37

Последнее обновление (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Экономическое Управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

НО7V-K в одноразовых картонных коробках

Артикул	Цвет	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр [мм]	м / в коробке	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
4520042K	красный	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520922K	темно-синий/белый	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520312K	желтый/красный	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520402K	красный/черный	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520003K	зеленый/желтый	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520033K	коричневый	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520013K	чёрный	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520013E	чёрный	4	3.9 - 4.8	2000	38,4	45
4520063K	серый	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520023K	Голубой	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520143K	темно-синий	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520093K	оранжевый	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520073K	фиолетовый	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520043K	красный	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520263K	синий/белый	4	3.9 - 4.8	600	38	45
4520923K	темно-синий/белый	4	3.9 - 4.8	600	38	45
4520004K	зеленый/желтый	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520004E	зеленый/желтый	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71
4520034K	коричневый	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520014K	чёрный	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520014E	чёрный	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71
4520064K	серый	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520024K	Голубой	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520024E	Голубой	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71
4520144K	темно-синий	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520094K	оранжевый	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520044K	красный	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520044E	красный	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71
4520264K	синий/белый	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520924K	темно-синий/белый	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520071E	-	-	2.8 - 3.4	-	14,4	-

Последнее обновление (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Экономическое Управление по продукту <http://lapp.russia.lappgroup.com>

 Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
 PN 0456 / 02_03_16

Н07V-К в одноразовых картонных коробках

