

H07V2-K

Гибкие одножильные провода для защищённой неподвижной прокладки

Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Информация

Температурный диапазон до 90 °C



Преимущества

<HAR> маркировка кабелей и проводов является также международным подтверждением знака соответствия/ доказательством национальной сертификации, например, в виде <VDE><HAR>. Маркировка <HAR> является очень важной при товарообмене в европейских странах.

Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Области применения

Низковольтные управляющие и распределительные устройства

Защищенная прокладка в осветительном оборудовании или около него

Защищенный монтаж в трубах и каналах для предварительной разводки, также при прокладке

Для монтажа в промышленных областях

Характеристики

Исполнение, не распространяющее горение, согласно IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

EN 50525-2-31

Конструкция

Жилы из медных тонких проволок, класс гибкости 5 в соотв. с IEC 60228

Изоляция жил: полностью цветная, на основе ПВХ, 90 °C, качество TI3

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

Последнее обновление (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

H07V2-K

Конструкция жилы:	ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Минимальный радиус изгиба:	4 наружных диаметра
Номинальное напряжение:	U_0/U : 450/750 В
Испытательное напряжение:	2500 В
Температурный диапазон:	от -10 до +90 °C рабочая температура Минимальная температура при монтаже: 5 °C

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

H07V2-K

Артикул	Цвет	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр [мм]	м/в бухте	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
4519001	зеленый/желтый	1,5	3,4	100	14,4	22
4519002	зеленый/желтый	2,5	4,1	100	24	31
4519003	зеленый/желтый	4	4,8	100	38,4	45
4519004	зеленый/желтый	6	5,3	100	57,6	65
4519005	зеленый/желтый	10	6,8	100	96	109
4519006	зеленый/желтый	16	8,1	100	153,6	163
4519007	зеленый/желтый	25	10,2	100	240	251
4519008	зеленый/желтый	35	11,7	50	336	350
4519011	чёрный	1,5	3,4	100	14,4	22
4519012	чёрный	2,5	4,1	100	24	31
4519013	чёрный	4	4,8	100	38,4	45
4519014	чёрный	6	5,3	100	57,6	65
4519015	чёрный	10	6,8	100	96	109
4519016	чёрный	16	8,1	100	153,6	163
4519017	чёрный	25	10,2	100	240	251
4519018	чёрный	35	11,7	50	336	350
4519021	Голубой	1,5	3,4	100	14,4	22
4519022	Голубой	2,5	4,1	100	24	31
4519023	Голубой	4	4,8	100	38,4	45
4519024	Голубой	6	5,3	100	57,6	65
4519025	Голубой	10	6,8	100	96	109
4519026	Голубой	16	8,1	100	153,6	163
4519027	Голубой	25	10,2	100	240	251
4519028	Голубой	35	11,7	50	336	350
4519141	темно-синий	1,5	3,4	100	14,4	22
4519142	темно-синий	2,5	4,1	100	24	31
4519143	темно-синий	4	4,8	100	38,4	45
4519144	темно-синий	6	5,3	100	57,6	65
4519145	темно-синий	10	6,8	100	96	109
4519146	темно-синий	16	8,1	100	153,6	163
4519031	коричневый	1,5	3,4	100	14,4	22
4519032	коричневый	2,5	4,1	100	24	31
4519033	коричневый	4	4,8	100	38,4	45
4519034	коричневый	6	5,3	100	57,6	65
4519035	коричневый	10	6,8	100	96	109

H07V2-K

Артикул	Цвет	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр [мм]	м/в бухте	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
4519036	коричневый	16	8,1	100	153,6	163
4519071	фиолетовый	1,5	3,4	100	14,4	22
4519072	фиолетовый	2,5	4,1	100	24	31
4519091	оранжевый	1,5	3,4	100	14,4	22
4519092	оранжевый	2,5	4,1	100	24	31
4519093	оранжевый	4	4,8	100	38,4	45
4519094	оранжевый	6	5,3	100	57,6	65
4519095	оранжевый	10	6,8	100	96	109
4519096	оранжевый	16	8,1	100	153,6	163
4519041	красный	1,5	3,4	100	14,4	22
4519042	красный	2,5	4,1	100	24	31
4519043	красный	4	4,8	100	38,4	45
4519044	красный	6	5,3	100	57,6	65
4519045	красный	10	6,8	100	96	109
4519046	красный	16	8,1	100	153,6	163
4519047	красный	25	10,2	100	240	251
4519048	красный	35	11,7	50	336	350
4519051	Белый	1,5	3,4	100	14,4	22
4519052	Белый	2,5	4,1	100	24	31
4519053	Белый	4	4,8	100	38,4	45
4519054	Белый	6	5,3	100	57,6	65
4519061	серый	1,5	3,4	100	14,4	22
4519062	серый	2,5	4,1	100	24	31
4519063	серый	4	4,8	100	38,4	45
4519064	серый	6	5,3	100	57,6	65
4519065	серый	10	6,8	100	96	109
4519066	серый	16	8,1	100	153,6	163
4519081	розовый	1,5	3,4	100	14,4	22
4519009	зеленый/желтый	50	13,9	-	480	559