

Х05V-K с двухцветной спиральной маркировкой

Силовой кабель и кабель управления для внутренней проводки, Х05V-K, оболочка из ПВХ, 300/500 В, класс 5, двухцветная спиральная изоляция, пламезамедляющий, на катушке

Информация

VauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr

Со спиральной цветовой маркировкой



Области применения

Внутренняя разводка в приборах

Защищенная прокладка в осветительном оборудовании или около него

Сигнальные установки, прокладка на/под штукатуркой, в трубах

Характеристики

Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Катушка: d1 = 18 мм; d2 = 200 мм; b = 85 мм

Стандарты / Сертификаты соответствия

На основе стандарта EN 50525-2-31

Конструкция

Жилы из медных тонких проволок, класс гибкости 5 в соотв. с IEC 60228

Изоляция жил: на основе ПВХ

Маркировка спиральная, цветовая

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993

Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод

Конструкция жилы:

из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Последнее обновление (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Х05V-K с двухцветной спиральной маркировкой

Минимальный радиус изгиба:	4 наружных диаметра при использовании проводов H05V-K; 2 наружных диаметра при осторожном изгибе
Номинальное напряжение:	U0/U: 300/500 V
Испытательное напряжение:	2000 В
Допустимая токовая нагрузка:	VDE 0298 ч. 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Температурный диапазон:	Неподвижное применение: от -40 до +70 °C

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении

Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

X05V-K с двухцветной спиральной маркировкой

Артикул	Цвет	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр [мм]	м/на катушке	м / в коробке	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
4512261S	синий/белый	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512261K	синий/белый	0.5	2.1 - 2.5	-	4000	4,8	9
4512921S	темно-синий/белый	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512211S	чёрный /красный	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512231S	синий/черный	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512241S	синий/зеленый	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512251S	синий/красный	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512271S	коричневый/черный	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512291S	коричневый/белый	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512311S	желтый/красный	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512371S	фиолетовый/белый	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512381S	оранжевый/черный	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512391S	оранжевый/белый	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512401S	красный/черный	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512421S	красный/белый	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512441S	белый/синий	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512461S	белый/красный	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512341S	зеленый/белый	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512221S	чёрный /белый	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512281S	коричневый/зеленый	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512301S	желтый/черный	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512321S	желтый/белый	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512351S	фиолетовый/черный	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512431S	белый/черный	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512451S	белый/коричневый	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512471S	серый/черный	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512262S	синий/белый	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512922S	темно-синий/белый	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512202S	чёрный/зеленый	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512212S	чёрный /красный	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512232S	синий/черный	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512242S	синий/зеленый	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512252S	синий/красный	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512252K	синий/красный	0.75	2.2 - 2.7	-	4000	7,2	12

X05V-K с двухцветной спиральной маркировкой

Артикул	Цвет	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр [мм]	м/на катушке	м / в коробке	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
4512272S	коричневый/черный	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512292S	коричневый/белый	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512312S	желтый/красный	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512332S	зеленый/черный	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512372S	фиолетовый/белый	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512382S	оранжевый/черный	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512392S	оранжевый/белый	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512402S	красный/черный	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512412S	красный/желтый	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512422S	красный/белый	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512442S	белый/синий	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512462S	белый/красный	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512342S	зеленый/белый	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512222S	чёрный /белый	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512302S	желтый/черный	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512322S	желтый/белый	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512352S	фиолетовый/черный	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512432S	белый/черный	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512452S	белый/коричневый	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512472S	серый/черный	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512263S	синий/белый	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512923S	темно-синий/белый	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512203S	чёрный/зеленый	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512213S	чёрный /красный	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512233S	синий/черный	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512243S	синий/зеленый	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512253S	синий/красный	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512273S	коричневый/черный	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512293S	коричневый/белый	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512313S	желтый/красный	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512333S	зеленый/черный	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512363S	фиолетовый/желтый	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512373S	фиолетовый/белый	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512383S	оранжевый/черный	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15

X05V-K с двухцветной спиральной маркировкой

Артикул	Цвет	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр [мм]	м/на катушке	м / в коробке	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
4512393S	оранжевый/белый	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512393K	оранжевый/белый	1	2.4 - 2.8	-	2000	9,6	15
4512403S	красный/черный	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512413S	красный/желтый	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512423S	красный/белый	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512423K	красный/белый	1	2.4 - 2.8	-	2000	9,6	15
4512443S	белый/синий	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512463S	белый/красный	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512343S	зеленый/белый	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512223S	чёрный /белый	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512283S	коричневый/зеленый	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512303S	желтый/черный	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512323S	желтый/белый	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512353S	фиолетовый/черный	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512433S	белый/черный	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512453S	белый/коричневый	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512473S	серый/черный	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15

X05V-K с двухцветной спиральной маркировкой