

LiYCY

Экранированные одножильные провода с изоляцией из ПВХ-пластиката

LiYCY, экранированный одножильный кабель с оболочкой из ПВХ по VDE 0812, для применения в распределительных щитах и в средах, чувствительных к электромагнитным помехам



ЭМС

Преимущества

Исключается электромагнитное влияние на другие элементы конструкций

Области применения

Разводка измерительных приборов, распределительных электрошкафов, узлов электрооборудования, передающего и принимающего оборудования

Высокий уровень электромагнитного излучения

Характеристики

Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Значения наружного диаметра кабеля, указанные в таблице с артикулами, являются максимальными

Стандарты / Сертификаты соответствия

На основе стандарта VDE 0812

Конструкция

Жилы из лужёных медных проволок

Изоляция жил: на основе ПВХ

Оплётка из медных луженых проволок

Наружная оболочка: на основе ПВХ-пластиката, прозрачная

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

Последнее обновление (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

LiYCY

Классификация ETIM 6:	ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993 Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод
Рабочее пиковое напряжение:	350 В (не для силовых цепей)
Испытательное напряжение:	800 В
Температурный диапазон:	Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °С Неподвижное применение: -30°С до +80°С

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении

Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Упаковка: бухты

Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

LİYSU

Артикул	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр [мм]	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
4530101	0.14	2,8	7	13
4530102	0.25	3,3	9	18
4530103	0.5	3,6	15	20
4530104	0.75	3,9	18	31
4530105	1	4,7	25	35,9
4530106	1.5	5,1	30	39
4530107	2.5	6	35	55,3

Последнее обновление (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16