ÖLFLEX® SERVO Extended Line в соответствии с Siemens 6FX8002 (полиуретан)

Core Line для легкой механической нагрузки в буксируемых кабельных цепях

Информация

Классическое производство и качество сборки
Совершенно новый разъём, экранированное подключение
Для самых высоких механических нагрузок

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp

Машиностроение, промышленное оборудование

Механическая стойкость

Оптимальная защита от растягивающих усилий

Износостойкие

Надёжность

Штекер со стандартным корпусом

Водонепроницаемые

Преимущества

Доступно во всех странах
Стандарты качества Lapp

Последнее обновление (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SERVO Extended Line в соответствии с Siemens 6FX8002 (полиуретан)

Области применения

Специально для станкостроения
Кабели для прокладки в буксируемых кабельных цепях: для длины перемещения цепи до 100 м (горизонтально)
Для сверх динамичных перемещений

Характеристики

Для высоких механических нагрузок
Надёжное качество при сверх динамичном применении на большие длины перемещения цепи

Стандарты / Сертификаты соответствия

Конструкция по стандартам SIEMENS® 6FX8002
Огнестойкие по IEC 60332-1-2, VW-1, FT1

Конструкция

Доступен полный перечень всех типоразмеров и длин
Жилы обратной связи (торможение) имеют сечение 1,5 мм^2

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления
Маркировка жил:	Силовые жилы: черные с маркировкой U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE жила заземления дополнительно с 1 парой управления: черная, белая или с 2 парами управления: черные жилы с белыми цифрами 5, 6, 7, 8
Конструкция жилы:	Жилы из тончайших медных проволок по VDE 0295, кл. гибкости 6/ IEC 60228 кл. гибкости 6
Минимальный радиус изгиба:	Подвижное применение: 7,5 x D (1,5–16 мм^2), 10 x D (25–50 мм^2) Неподвижное применение: 4 x D
Номинальное напряжение:	Силовые жилы и жилы управления: IEC U_0/U: 600/1000 В UL и CSA: 1000 В
Испытательное напряжение:	Жила/жила: 4000 В Жила/экран: 4000 В
Жила заземления:	G = с ж/з жилой заземления
Температурный диапазон:	Подвижное применение: от -40 °C до +90 °C (UL/CSA: +80 °C) Неподвижное применение: от -50 °C до +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
Переменные циклы изгиба:	10 млн. циклов

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Обозначения артикулов Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) – зарегистрированные торговые марки Siemens AG и упомянуты только для сравнения
По запросам - другие длины и другое исполнение концов кабеля.
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Последнее обновление (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

ÖLFLEX® SERVO Extended Line в соответствии с Siemens 6FX8002 (полиуретан)

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.
Другие артикулы и длины - онлайн по адресу www.lappgroup.ru/servoconfigurator

Последнее обновление (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

ÖLFLEX® SERVO Extended Line в соответствии с Siemens 6FX8002 (полиуретан)

Артикул	Длина, м	SIEMENS® обозначения	Вес меди, кг/1000 шт.	Другие сечения	Длина, м
ÖLFLEX® SERVO Core Line в соответствии с Siemens 6FX8002 (полиуретан)					
5480000015	10.0	2AD00	680	Доступны другие длины	1
5480000065	10.0	2AH00	790	Доступны другие длины	1
5480000165	10.0	2CA31	860	Доступны другие длины	1
5480000290	10.0	2CH00	680	Доступны другие длины	1
5480000390	10.0	2DC10	380	Доступны другие длины	1
5480000415	10.0	2DC20	380	Доступны другие длины	1
5480000440	10.0	2EQ10	860	Доступны другие длины	1
5480004940	10.0	5CN51	3034	Доступны другие длины	1
5480005290	10.0	5CS13	4 624,7	Доступны другие длины	1
5480005440	10.0	5CS51	3034	Доступны другие длины	1
5480005990	10.0	5DN51	3 372,25	Доступны другие длины	1

Последнее обновление (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16