

## SKINDICHT® MR-M

SKINDICHT® MR-M, понижающий переходник, позволяет применять кабельные сальники с соединительной резьбой, которая меньше, чем уже существующие резьбовые отверстия в оборудовании



Место для монтажа



Надёжность



Штекер со стандартным корпусом

### Преимущества

Corrects the size difference between the connection thread of a cable gland and the threaded hole in an enclosure. Provides flexibility in the selection of a cable gland, as the selection is independent to the threaded hole of the enclosure. Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

### Области применения

For use with a metric cable gland whose connection thread is smaller than the existing threaded hole. Withstands high chemical and mechanical stress.

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262  
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

По запросу:

Поставляются также со смонтированным уплотнительным O-кольцом

Материал:

Латунь, покрытая никелем

Температурный диапазон:

от -60 до +200 °C

Последнее обновление (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINDICHT® MR-M

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

## SKINDICHT® MR-M

Артикул	Резьба наружная M1	Резьба внутренняя M2	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® MR-M			
52104310	16 x 1,5	12 x 1,5	100
52104311	20 x 1,5	12 x 1,5	100
52104312	20 x 1,5	16 x 1,5	100
52104313	25 x 1,5	16 x 1,5	50
52104314	25 x 1,5	20 x 1,5	50
52104315	32 x 1,5	20 x 1,5	50
52104316	32 x 1,5	25 x 1,5	50
52104317	40 x 1,5	25 x 1,5	25
52104318	40 x 1,5	32 x 1,5	25
52104319	50 x 1,5	32 x 1,5	25
52104320	50 x 1,5	40 x 1,5	10
52104321	63 x 1,5	40 x 1,5	10
52104322	63 x 1,5	50 x 1,5	10
52006575	72x2	63 x 1,5	1
52104310LF	16 x 1,5	12 x 1,5	100
52104311LF	20 x 1,5	12 x 1,5	100
52104312LF	20 x 1,5	16 x 1,5	100
52104313LF	25 x 1,5	16 x 1,5	50
52104314LF	25 x 1,5	20 x 1,5	50
52104315LF	32 x 1,5	20 x 1,5	50
52104316LF	32 x 1,5	25 x 1,5	50
52104317LF	40 x 1,5	25 x 1,5	25
52104318LF	40 x 1,5	32 x 1,5	25
52104319LF	50 x 1,5	32 x 1,5	25
52104320LF	50 x 1,5	40 x 1,5	10
52104321LF	63 x 1,5	40 x 1,5	10
52104322LF	63 x 1,5	50 x 1,5	10
52006575LF	72x2	63 x 1,5	1
SKINDICHT MR-M, заготовки из латуни			
52006579	80x2	75 x 1,5	1

Последнее обновление (24.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16