

SKINDICHT® ZSE-M

SKINDICHT® ZSE-M, шестигранный промежуточный штуцер от метрической наружной резьбы к внутренней резьбе PG, сборка с использованием гаечного ключа



Преимущества

Позволяют применять аксессуары с резьбой PG в метрических резьбовых отверстиях Монтаж с гаечным ключом

Области применения

6-гранный промежуточный штуцер от метрической наружной резьбы к внутренней резьбе PG. Оборудование Приборы Корпуса

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262 Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

SKINDICHT® ZSE-M-XL с удлинённой метрической соединительной резьбой

Конструкция

Этот промежуточный штуцер используется в наших кабельных вводах: SKINDICHT® SHV-M SKINDICHT® SHVE-M SKINDICHT® SRE-M SKINDICHT® SR-SV-M

Техническая информация

Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6: Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Корпус: латунь, покрытая никелем

Материал:

PN 0456 / 02_03.16

Последнее обновление (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте





SKINDICHT® ZSE-M

и до	+200	۰۷
	о до	0 до +200

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINDICHT® ZSE-M

Артикул	Резьба наружная М1	Резьба внутренняя PG	Штук/ед. упаковки	
SKINDICHT® ZSE-M	·		·	
52106000	12 x 1,5	7	100	
52106010	16 x 1,5	9	100	
52106020	20 x 1,5	11	100	
52106030	20 x 1,5	13,5	100	
52106040	20 x 1,5	16	50	
52104050	20 x 1,5	21	50	
52106050	25 x 1,5	21	50	
52106060	32 x 1,5	29	25	
52106070	40 x 1,5	36	10	
52106080	50 x 1,5	42	10	
52106090	63 x 1,5	48	10	
SKINDICHT® ZSE-M-XL	·		·	
52106005	12 x 1,5	7	100	
52106015	16 x 1,5	9	100	
52106025	20 x 1,5	11	100	
52106035	20 x 1,5	13,5	100	
52106045	20 x 1,5	16	50	
52106055	25 x 1,5	21	50	
52106065	32 x 1,5	29	25	