

SKINDICHT® SNR

SKINDICHT® SNR, втулки для улучшенной защиты от перегибов



Преимущества

Запасные трубки для защиты от перегибов

Области применения

Трубки для повышенной защиты кабелей от перегибов для кабельных вводов SKINDICHT®

Примечание

Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество - одна упаковка

Техническая информация

Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000451

ETIM 5.0 Class-Description: Штыревой уплотнительный зажим

Классификация ЕТІМ 6: Идентификатор класса ЕТІМ 6.0: ЕС000451

Описание класса ETIM 6.0: вставной штуцер кабеля

Поставляемые цвета: Чёрный

Материал: СЯ (хлоропреновая резина)

Температурный диапазон: от -20 до +80 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINDICHT® SNR

Артикул	PG-резьба наружная/внутренняя	Макс. Ø кабеля, мм	Мин. Ø кабеля, мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SNR				
52001970	7/ 5.0	5	3,5	100
52001980	9/ 7.0	7	5,5	100
52001990	11/7.0	7	5,5	100
52002000	11/9.0	9	7,5	100
52002010	13,5/ 9.0	9	7,5	100
52002020	13,5/ 11.0	11	9	100
52002030	13,5/ 13.0	13	11	100
52002040	16/ 13.0	13	11,5	100
52002050	16/ 15.0	15	13	100
52002060	21/ 15.0	15	13,5	50
52002070	21/ 17.0	17	15	50
52002080	21/ 19.0	19	17	50
52002090	21/ 20.0	20	18	50
52002100	29/ 20.0	20	18	25
52002110	29/ 23.0	23	21	25
52002120	29/ 25.0	25	23	25
52002130	36/ 26.0	26	23	25
52002140	36/ 30.0	30	27	25
52002150	36/ 33.0	33	30	25
52002160	36/ 35.0	35	32	25
52002170	42/ 35.0	35	32	10
52002180	42/ 38.0	38	35	10
52002190	42/40.0	40	36	10
52002200	48/ 40.0	40	36	10
52002210	48/ 44.0	44	40	10