

SKINDICHT® MINI COLD

SKINDICHT® MINI, кабельный сальник для жил наименьших размеров и максимальной плотности набивки, мягкая затяжка кабелей и высокая степень защиты

Информация

Для очень низких температур до -60 °C



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Морозостойкие



Место для монтажа



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Высокая степень защиты

Для маленьких сечений

Низкие

Щадящее крепление кабеля

Высокая плотность размещения

Области применения

Для применения там, где из-за недостатка места востребована компактная модификация.

Датчики

Техника измерения, управления и регулирования

SKINDICHT® MINI COLD

Характеристики

Особенно подходит для применения при экстремально низкой температуре

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Рекомендуемый момент затяжки М 6 x 1 1,5 Нм М 8 x 1 3,0 Нм М 10 x 1 6,0 Нм
Материал:	Корпус: никелированная латунь Уплотнение: силикон
Класс защиты:	IP 66 IP 68 - 5 bar
Температурный диапазон:	от -60 °C до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINDİCİHT® MİNİ SOLD

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина C мм	Thread length D мм	Внутренний диаметр F в мм	Штук/ед. упаковки
52001877	M 6 x 1	2 - 3	9	19.7	5	3.0	50
52001878	M 8 x 1	3,5 - 5	11	20.5	5	5.5	50
52001879	M 10 x 1	5,5 - 7	14	22.3	5	7.4	50

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

SKINDICHT® MINI COLD