

SKINDICHT® SE-M без E+D

SKINDICHT® SE-M without E+D, angular cable outlet for missing connection thread and high mechanical load, can be combined



Стойкий к коррозии



Механическая стойкость



Место для монтажа



Штекер со стандартным корпусом



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Возможно комбинирование с различными резьбовыми соединениями

Стойкий к коррозии

Простой монтаж

Абсолютно надежный ввод кабеля

Низкие

Области применения

Угловое резьбовое соединение с фланцем можно комбинировать со всеми резьбовыми соединениями (вкл. О-кольцо), например с резьбовыми соединениями с защитой от перегибов/от растягивающих нагрузок или резьбовыми соединениями для защитных рукавов

Для высоких механических нагрузок

Там, где нет резьбовых отверстий

Конструкция

M20x1,5 - M25x1,5 с 2-мя резьбовыми отверстиями

M32x1,5 с 4-мя резьбовыми отверстиями

Последнее обновление (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SE-M без E+D

Примечание

Класс защиты зависит от комбинации с резьбовыми соединениями, стандартное исполнение имеет класс защиты IP 55
Для комбинации с другими резьбовыми соединениями SKINDICHT® или SKINTOP® предлагаем наши SKINDICHT® SE-M без уплотнительного кольца с насечкой (E) и уплотнителя (D)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Материал:	Корпус: цинковое литьё под давлением, серого цвета, ударопрочное лакирование О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
Класс защиты:	IP 55
Температурный диапазон:	от -20 °C до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINDICHT® SE-M без E+D

Артикул	Обозначение/Размер	Высота (мм)	Общая ширина, в мм	Длина (мм)	Количество
SKINDICHT® SE-M без E+D					
52108001	M 20 x 1,5	31.0	42.0	42.0	10
52108011	M 25 x 1,5	40.0	60.0	60.0	5
52108021	M 32 x 1,5	51.5	66.0	76.0	1