

## SKINDICHT® SE-M

SKINDICHT® SE-M, angular cable outlet, incised sealing ring as a seal, for missing connection thread and high mechanical load



Стойкий к коррозии



Механическая стойкость



Место для монтажа



Штекер со стандартным корпусом



Расширенный температурный диапазон

### Преимущества

Герметизация благодаря уплотнительному кольцу с насечкой

Стойкий к коррозии

Простой монтаж

Абсолютно надежный ввод кабеля

Низкие

### Области применения

Для высоких механических нагрузок

Там, где нет резьбовых отверстий

### Конструкция

M20x1,5 - M25x1,5 с 2-мя резьбовыми отверстиями

M32x1,5 с 4-мя резьбовыми отверстиями

С уплотнительным кольцом с насечкой

## SKINDICHT® SE-M

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Материал:	Корпус: цинковое литьё под давлением, серого цвета, ударопрочное лакирование Нажимная гайка: латунь, покрытая никелем Уплотнитель: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина) О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
Класс защиты:	IP 55
Температурный диапазон:	от -20 до +80 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINDICHT® SE-M**

Артикул	Обозначение/Размер	ØF уплот. кольца с насечкой, мм	Общая высота, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина С мм	Общая ширина, в мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SE-M							
52108000	M 20 x 1,5	4/7/10/13	31	20	49.2	42.0	10
52108010	M 25 x 1,5	8,5/11,5/14,5/17,5	40	25	68.2	60.0	5
52108020	M 32 x 1,5	16/19/22/25	51,5	32	84.2	66.0	1

Последнее обновление (30.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16