


SKINDICHT® SVRE

SKINDICHT® SVRE, кабельный сальник с резьбой PG, уплотнительным кольцом с насечкой и шестигранным фитингом



Износостойкие

Преимущества

Уплотнение с насечкой для различного диаметра кабелей
Требуются меньше типоразмеров для хранения на складе

Области применения

Кабельные вводы из латуни с 6-гранным промежуточным штуцером и уплотнительным кольцом с насечкой.

Конструкция

Соединительная резьба PG

Примечание

Другие аксессуары см. SKINDICHT® EV
Подходящая контргайка SKINDICHT® SM

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание:

Монтажные размеры
см. табл. T21 в приложении

По запросу:

Доступно с длинной соединительной резьбой
Доступно с PG 11—36 с кольцом с насечкой FKM

Материал:

Корпус: латунь, покрытая никелем
Уплотнение с насечкой: CR (хлоропреновая резина)

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SVRE

Класс защиты:	IP 54
Температурный диапазон:	от -20 до +80 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINDICHT® SVRE

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	ØF уплот. кольца с насечкой, мм	SW1/SW2 мм	Общая длина C мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SVRE							
52005540	SVRE 9	5.0 - 8.0	5/8	17.0 / 15.0	22.6	6	100
52000310	SVRE 11	7.0 - 10.0	7/10/12,5	20.0 / 18.0	22.6	6	50
52000320	SVRE 13,5	7.0 - 13.0	7/10,5/13/16	22.0 / 20.0	26.1	6,5	50
52000330	SVRE 16	8.0 - 16.0	8/10,5/13,5/16	24.0 / 22.0	27.1	6,5	50
52000340	SVRE 21	11.0 - 20.0	11/15/18/20	30.0 / 28.0	29.6	7	50
52000350	SVRE 29	18.0 - 27.0	19/23/27/31	40.0 / 37.0	32.6	8	50
52000360	SVRE 36	24.0 - 35.0	25/28/31/35	50.0 / 47.0	38.6	9	20
52005550	SVRE 42	30.0 - 42.5	35,5/39/42,5/46	57.0 / 54.0	43.6	10	10
52005560	SVRE 48	36.0 - 47.0	40,5/44/47/50,5	64.0 / 60.0	45.1	10	10

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16