


SKINDICHT® SKZ

SKINDICHT® SKZ, латунный кабельный сальник с уплотнительным кольцом с насечкой, с резьбой PG, высокая механическая стабильность и надежная защита от растягивающих усилий, для жестких условий эксплуатации



Большой диапазон размеров резьбы



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие

Преимущества

Уплотнение с насечкой для различного диаметра кабелей

Высокая защита от растягивающих усилий

Высокие механические нагрузки

Области применения

Кабельные вводы с двойными зажимами для защиты кабелей от растягивающих нагрузок, для экстремальных условий эксплуатации

Строительные площадки

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Производство электрических двигателей

Конструкция

Соединительная резьба PG

Примечание

SKINDICHT® SKZ-XL по конструкции идентичен SKINDICHT® SKZ, но с удлиненной соединительной резьбой для толстостенного оборудования

Подходящая контргайка SKINDICHT® SM

Другие аксессуары см. SKINDICHT® EV

SKINDICHT® SKZ

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание:

Монтажные размеры

см. табл. T21 в приложении

Материал:

Корпус: латунь, покрытая никелем

Уплотнительное кольцо с насечкой: CR (хлоропреновая резина)

О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты:

IP 55

Температурный диапазон:

от -20 до +80 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINDICHT® SKZ

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	Макс. монтажный размер, мм	SW1/SW2 мм	Общая длина C мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SKZ							
52004280	PG 9	6 - 8	24	17.0 / 17.0	30.0	6	50
52004290	PG 11	8 - 12	27	20.0 / 21.0	30.0	6	50
52004300	PG 13,5	12 - 14	30	22.0 / 22.0	34.0	6,5	25
52004310	PG 16	13 - 16	33	24.0 / 24.0	35.0	6,5	25
52004320	PG 21	15 - 20	42	30.0 / 30.0	41.0	7	25
52005570	PG 29	20 - 27	58	40.0 / 41.0	46.0	8	10
SKINDICHT® SKZ-XL							
52005575	PG 9	6 - 8	24	17.0 / 17.0	39.0	15	50
52005576	PG 11	8 - 12	27	20.0 / 21.0	39.0	15	50
52005577	PG 13,5	12 - 16	30	22.0 / 22.0	42.5	15	25
54000043	PG 16	13 - 16	33	24.0 / 24.0	43.5	15	25
54000011	PG 21	15 - 20	42	30.0 / 30.0	49.0	15	25
54000098	PG 29	20 - 27	58	40.0 / 41.0	53.0	15	10