


SKINDICHT® SR

SKINDICHT® SR, прочный латунный кабельный сальник с резьбой PG и защитой от перекручиваний и перегибов, высокая степень защиты, для кабелей с большими наружными диаметрами



Большой диапазон размеров резьбы



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие

Преимущества

Надёжная защита кабелей от перегибов
 Высокая защита от растягивающих усилий
 Износостойкие
 Для кабелей с большим наружным диаметром
 Высокая степень защиты

Области применения

Кабели, подключенные к перемещаемым электроприборам и устройствам, должны быть защищены от перегибов согласно стандарту VDE 0700-1
 Ручные приборы
 Передвижное электрооборудование
 Строительные площадки
 Подвижные детали машин

Конструкция

Соединительная резьба PG

Примечание

Подходящая контргайка SKINDICHT® SM
 Типы для оптимальной электромагнитной совместимости, см. SKINDICHT® SRE

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SR

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание:

Монтажные размеры

см. табл. T21 в приложении

По запросу:

Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой

Материал:

Корпус: латунь, покрытая никелем

О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Защита от перегибов: CR (хлоропреновая резина)

Класс защиты:

IP 65

Температурный диапазон:

от -20 до +80 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINDICHT® SR

| Артикул | Обозначение/Размер | Ø F mm | Макс. монтажный размер, мм | SW1/SW2 мм | Общая длина C мм | Thread length D mm | Штук/ед. упаковки |
|---------------|--------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|
| SKINDICHT® SR | | | | | | | |
| 52000990 | SR 07/05 | 3,5 - 5 | 23 | 14.0 / 15.0 | 50.0 | 5 | 50 |
| 52001000 | SR 09/07 | 5,5 - 7 | 25 | 17.0 / 17.0 | 52.0 | 6 | 50 |
| 52001010 | SR 11/07 | 5,5 - 7 | 28 | 20.0 / 20.0 | 56.0 | 6 | 25 |
| 52001020 | SR 11/09 | 7,5 - 9 | 28 | 20.0 / 20.0 | 56.0 | 6 | 25 |
| 52001030 | SR 13/09 | 7,5 - 9 | 32 | 22.0 / 22.0 | 62.0 | 6,5 | 25 |
| 52001040 | SR 13/11 | 9 - 11 | 32 | 22.0 / 22.0 | 62.0 | 6,5 | 25 |
| 52001050 | SR 13/13 | 11 - 13 | 32 | 22.0 / 22.0 | 62.0 | 6,5 | 25 |
| 52001060 | SR 16/13 | 11,5 - 13 | 35 | 24.0 / 24.0 | 67.0 | 6,5 | 25 |
| 52001070 | SR 16/15 | 13 - 15 | 35 | 24.0 / 24.0 | 67.0 | 6,5 | 25 |
| 52001080 | SR 21/15 | 13,5 - 15 | 46 | 30.0 / 30.0 | 79.0 | 7 | 25 |
| 52001090 | SR 21/17 | 15 - 17 | 46 | 30.0 / 30.0 | 79.0 | 7 | 25 |
| 52001100 | SR 21/19 | 17 - 19 | 46 | 30.0 / 30.0 | 79.0 | 7 | 25 |
| 52001110 | SR 21/20 | 18 - 20 | 46 | 30.0 / 30.0 | 79.0 | 7 | 25 |
| 52001120 | SR 29/20 | 18 - 20 | 59 | 40.0 / 41.0 | 91.0 | 8 | 10 |
| 52001130 | SR 29/23 | 21 - 23 | 59 | 40.0 / 41.0 | 91.0 | 8 | 10 |
| 52001140 | SR 29/25 | 23 - 25 | 59 | 40.0 / 41.0 | 91.0 | 8 | 10 |
| 52001150 | SR 36/26 | 23 - 26 | 70 | 50.0 / 50.0 | 110.0 | 9 | 5 |
| 52001160 | SR 36/30 | 27 - 30 | 70 | 50.0 / 50.0 | 110.0 | 9 | 5 |
| 52001170 | SR 36/33 | 30 - 33 | 70 | 50.0 / 50.0 | 110.0 | 9 | 5 |
| 52001180 | SR 36/35 | 32 - 35 | 70 | 50.0 / 50.0 | 110.0 | 9 | 5 |
| 52001190 | SR 42/35 | 32 - 35 | 75 | 57.0 / 57.0 | 114.0 | 10 | 5 |
| 52001200 | SR 42/38 | 35 - 38 | 75 | 57.0 / 57.0 | 114.0 | 10 | 5 |
| 52001210 | SR 42/40 | 36 - 40 | 75 | 57.0 / 57.0 | 114.0 | 10 | 5 |
| 52001220 | SR 48/40 | 36 - 40 | 83 | 64.0 / 64.0 | 119.0 | 10 | 1 |
| 52001230 | SR 48/44 | 40 - 44 | 83 | 64.0 / 64.0 | 119.0 | 10 | 1 |

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое Управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16