

SKINMATIC® GB-M

SKINMATIC® GB-M, метрический монтажный инструмент для нарезания метрических резьб



Области применения

Для нарезания метрической резьбы.

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000945

ETIM 5.0 Class-Description: сверло

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000945

Описание класса ETIM 6.0: Сверло

Материал:

HSSE

Комментарий

Не подлежит директиве RoHS

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINMATIC® GB-M

Артикул	Обозначение/Размер	Длина отверстия, мм	Overall length C mm
SKINMATIC® GB-M			
61791282	M 32 x 1,5	28	150.0
61791283	M 40 x 1,5	28	170.0
61791284	M 50 x 1,5	32	190.0

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16