

# SKINMATIC® KB-M

SKINMATIC® KB-M, метрический монтажный инструмент для одновременного сверления отверстий и нарезания метрических резьб, особенно подходит для тонких компонентов.



## Области применения

Для одновременного сверления и нарезки метрической резьбы. Особенно подходит для тонкостенных деталей и листовых металлов.

### Техническая информация

Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000945

ETIM 5.0 Class-Description: сверло

Классификация ЕТІМ 6: Обозначение класса ЕТІМ 6.0: ЕС000945

Описание класса ЕТІМ 6.0: Сверло

Материал: HSSE

# Комментарий

Не подлежит директиве RoHS

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINMATIC® KB-M** 

Артикул	Обозначение/Размер	Длина отверстия, мм	Overall length C mm
SKINMATIC® KB-M			
61791274	M 12 x 1,5	30	130.0
61791275	M 16 x 1,5	35	150.0
61791276	M 20 x 1,5	40	165.0
61791277	M 25 x 1,5	45	185.0